

1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Produkt ID: CDP2MDPMM6B



Med denna USB-C till Mini DisplayPort-kabel kan du ansluta din Thunderbolt 3 eller USB Type-C-enhet till en Mini DP-skärm med bara en kabel, vilket ger en bekväm och trasselfri lösning.

Kabeln utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB-C-anslutning. USB Type-C till Mini DisplayPort-kabeln leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödjer upplösningar på upp till 3840 x 2160. Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med en längd på 1,8 m ger denna Mini DP-kabel en kompakt anslutning som eliminerar överflödiga adapttrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi även en 1 m USB-C till mDP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

För en enkel användning och installation har vi även denna USB 3.1 Type-C till Mini DP-kabeladapter som stödjer plug-and-play installation på både Windows- and Mac-datorer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din MacBook eller USB-C-enhet till en mDP-skärm
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer

- Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- Leverera bättre presentationer

Funktioner

- **ADAPTER OCH KABEL I ETT:** Med denna USB-C till Mini DP-kabel kan du ansluta din Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 eller USB C-dator till en Mini DisplayPort-skärm (mDP) med bara en kabel
- **OBSERVERA:** Detta är inte en Thunderbolt-kabel, inte vändbar och inte kompatibel med Thunderbolt-kringutrustning som dockningsstationer, skärmar eller externa inneslutningar. Denna kabel ansluter en bärbar dator med USB-C eller Thunderbolt 3/4 till en bildskärm med Mini-DisplayPort
- **KOMPATIBEL MED THUNDERBOLT 3 OCH USB-C:** USB-C till mDP-kabel fungerar med Thunderbolt 3/4-datorer och USB Type-C-portar som stöder video. Kontrollera med din datortillverkare för att bekräfta stöd för video över USB-C (DP-alt-läge)
- **UPPLÖSNING PÅ 4K 60 HZ:** USB-C till Mini DisplayPort-kabeladapter ger UHD-bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K 60 Hz; den är också bakåtkompatibel med 1080p-monitorer eller -skärmar
- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** Denna USB Type-C till Mini DP-kabeladapter stöder plug-and-play-installation på både Windows- och Mac-datorer. Ingen drivrutinsinstallation krävs

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	STMicroelectronics - STM32F072CBU6

Prestanda

Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1024x7681280x720 (High-definition 720p)1920x1080 (High-definition 1080p)1920x12002560x1440 2560x16003840x2160 (Ultra HD 4K)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)		
	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö		
	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	25%-60%RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	7.9 in [20.0 cm]
	Produktbredd	0.4 in [1.0 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [52.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.2 oz [62.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C till Mini DisplayPort-kabel

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.