

4m USB-C naar HDMI Kabel - 4K 60Hz met HDR10 - Ultra HD USB Type-C naar 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C naar HDMI HDR Monitor/Scherm Converter - DP 1.4 Alt Mode HBR3

Productcode: CDP2HDMM4MH



Met deze USB-C naar HDMI adapterkabel kunt u uw USB Type-C (ondersteunt DP Alt Mode) of Thunderbolt 3 apparaat op een HDMI scherm aansluiten. De monitorkabel ondersteunt High Dynamic Range (HDR10) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Met helderder kleuren en meer contrast is de video kabel adapter ideaal voor het:

- maken van opvallende visuals voor fotografie, videografie en cinematografie
- weergeven van glasheldere digital signage wanden
- geven van opvallende 4K presentaties

De USB-C videoconverterkabel is volledig compatibel met uw HDMI 2.0b apparatuur, terwijl hij resoluties tot 4K 60 Hz (3840x2160) en bandbreedtes tot 18 Gbps ondersteunt. De kabel biedt 4:4:4 chroma subsampling, zodat iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt. Hij is ook neerwaarts compatibel met vroegere HDMI-versies.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, belichting en kleuren en grotere helderheid dan standaard digital imaging.

Deze 4 m lange kabel adapter biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.


Voor eenvoudige bediening en installatie ondersteunt deze USB-C naar HDMI-kabel een naadloze Plug & Play-installatie met elk besturingssysteem, waaronder macOS, Windows, Linux, Chrome en Android.

NB:

- Voor HDR moet uw USB-C poort DisplayPort 1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen

Wanneer deze kabel adapter wordt gebruikt, kunnen NVIDIA grafische adapters 4:4:4 chroma subsampling en 5.1/7.1 audio output mogelijk niet ondersteunen

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB-C apparaten aan op voor HDR geschikte 4K HDMI schermen
- Geef verrijkte presentaties
- Ideaal voor creatieve professionals

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 4 m USB C of Thunderbolt 3 naar HDMI 2.0b kabel adapter ondersteunt Ultra HD (UHD) resoluties tot 4K 60Hz (3840x2160) met HDR10, 7.1 kanaals audio, HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR3 | Neerwaarts compatibel met 1080p
- **GEÏNTEGREERDE MONITORKABEL MET HDR:** Color spacing met ondersteuning van RGB (8/10 bit) en YCbCr 4:4:4 (8/10 bit) voor levensechte kleuren met veel contract voor HDMI 2.0b schermen | Chip in HDMI-connector zorgt voor minimaal signaalverlies/storingspunten
- **HOSTCOMPATIBILITEIT:** USB-C naar HDMI kabel voor apparaten zoals Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro/Air, iPad Pro, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, Samsung S20/S21/Note20 (DEX)
- **MONITOR COMPATIBILITEIT:** USB Type-C naar HDMI kabel is getest voor piekprestaties bij 4K60Hz met verschillende HDMI monitorsn/projectoren waaronder merknamen zoals Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony & Epson | Ondersteunt Dolby Vision
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** USB-C naar HDMI videoconverteerkabel is getest voor gegarandeerde compatibiliteit met USB Type C DP Alt Mode of TB3 apparaten; plug & play installatie zonder drivers met macOS, Windows, Linux, Chrome OS en Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Industriestandaarden	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
Chipsetcode	Realtek RTD2172AU

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
Ondersteunde resoluties	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	HBR3
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. Om de maximale prestatie van dit product te bereiken, moeten zowel de bron- als doelapparaten aan de betreffende specificaties voldoen
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	0% tot 85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Lengte product	13.1 ft [4.0 m]
Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	5.7 oz [162.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.1 oz [172.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI kabel adapter (4 m)
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.