

USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - zwart

Productcode: CDP2H DUACP



Met deze USB-C™ multiport adapter met HDMI kunt u cruciale verbindingen met uw MacBook of Windows laptop toevoegen, via één USB-C poort.

Voor maximale productiviteit kunt u uw USB-C of Thunderbolt 3 laptop op een 4K 30 Hz scherm aansluiten, via deze USB-C naar 4K HDMI adapter. U kunt ook verbinding maken met een HDMI projector of tv in een vergaderruimte of andere plaats, voor presentaties op een gedeeld scherm.

Met de USB-C adapter kunt u uw USB-C laptop opladen terwijl u een presentatie geeft of werkt, via een USB-C Power Delivery poort. En zelfs als uw laptop slechts één USB-C poort beschikbaar heeft, kunt u uw laptop opgeladen houden.

Deze USB-C multiport adapter heeft een USB 3.0 poort die neerwaarts compatibel is met oudere USB-apparaten - ideaal voor de overdracht of synchronisatie van bestanden of het opladen van mobiele apparaten.

De compacte alles-in-een adapter is een cruciaal accessoire voor uw USB-C laptop. Dankzij het compacte design kunt u hem overal meenemen waar u uw laptop zou gebruiken.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Multitask sneller met een extra 4K HDMI scherm
- Geef presentaties vanaf uw laptop op een HDMI tv of projector
- Maak verbinding met een HDMI tv in een hotel of voor flexplekken en hot desks

Eigenschappen

- **4K HDMI CONNECTIE:** Sluit een USB-C laptop aan op een 4K UHD HDMI scherm (4096 x 2160 bij 24Hz/3840 x 2160 bij 30Hz) en is het ideale accessoire voor een MacBook of andere USB-C laptop
- **POWER & CHARGE:** De USB-C adapter ondersteunt Power Delivery Pass-Through 2.0 (tot 60W), zodat u de USB-C adapter van uw laptop kunt gebruiken om uw laptop te voeden en te laden
- **CONNECTEER USB APPARATUUR:** Apparatuur zoals een flash drive of muis aansluiten via de USB 3.0 (Type A) poort en dankzij backwards compatibiliteit kunt u nog steeds uw bestaande USB-apparatuur aansluiten
- **IDEAAL VOOR ONDERWEG:** Dankzij het compacte ontwerp kunt u de draagbare USB-C HDMI multiport adapter overal mee naartoe nemen
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100

VIA/VLI - VL210

Parade - PS176

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz / 3840 x 2160p bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery 1 - HDMI (19-polig) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.0 in [101 mm]
Lengte product	2.4 in [60 mm]
Breedte product	2.0 in [5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.2 oz [35 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.9 in [17.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.