

Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

ID del Producto: CDP2HDVGA



Este adaptador USB-C a VGA y HDMI le ofrece una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA o HDMI. El adaptador de vídeo multipuerto también funciona como un multiplicador, lo que permite la transmisión simultánea de salida de una señal idéntica de vídeo a dos monitores distintos (1 x y 1 x VGA).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias a este adaptador USB-C 2 en 1 para monitor. Con salidas VGA y HDMI, es posible conectar de forma práctica su ordenador portátil a cualquier pantalla equipada con VGA o HDMI, mediante este adaptador multipuerto.

La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.

La salida HDMI de este adaptador USB-C de vídeo es compatible con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz, y la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

Este adaptador de vídeo USB-C tiene una caja de aluminio de color gris espacial y un cable USB-C integrado para que su diseño armonice con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial. El adaptador es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier pantalla VGA o HDMI cuando se desplace o viaje
- Utilice un multiplicador de vídeo para la transmisión de salida de una imagen idéntica a un monitor VGA y HDMI que transmita igualmente la imagen
- Vídeo de salida hacia un monitor secundario VGA o HDMI

Características

- ADAPTADOR AV MULTIPUERTO USB C: Maximice la compatibilidad de vídeo de su portátil con un adaptador 2 en 1 que admite USBC a HDMI (digital) y VGA (analógico)
- VÍDEO DIGITAL 4K30: El adaptador de monitor USB C es compatible con aplicaciones que exigen muchos recursos, gracias a su compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz en el puerto HDMI y resoluciones HD de hasta 1080p60Hz en el puerto VGA
- GRIS ESPACIAL: El adaptador es un accesorio ideal para cualquier portátil con un color y diseño a juego con su MacBook, MacBook Pro o iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores
- PERFECTO PARA VIAJAR: El adaptador USB tipo C ocupa poco espacio y tiene un diseño ligero con un cable USB-C integrado de 15cm para facilitar su uso y los viajes
- COMPATIBILIDAD: Este conversor de vídeo USB-C a DisplayPort no necesita software ni controladores y es retrocompatible con DisplayPort 1.2 - Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS y Android

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	VGA
ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6222

Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	HDMI 1.4
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz (HDMI)
	Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Especificaciones de Audio	HDMI (salida): Sonido envolvente 5.1
	MTBF	1,576,016 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Los puertos HDMI y VGA permiten la salida de vídeo simultáneamente. Si ambas salidas de vídeo están conectadas, mostrarán la misma imagen a una resolución máxima de 1920x1200 a 60Hz La distancia máxima de cable a la pantalla se refiere a vídeo digital. La capacidad de distancia a VGA depende de la calidad del cable
Requisitos Ambientales		

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 5~90%

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Color Acentuado	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	6.0 in [152.4 mm]
Longitud del Producto	8.1 in [205.0 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [43.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
Ancho de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
---------------------	----------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.