

Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

ID prodotto: CDP2HDVGA



Questo adattatore USB-C a VGA e HDMI offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA o HDMI. L'adattatore video multiporta funziona anche come sdoppiatore, consentendo di trasmettere contemporaneamente un segnale video identico a due monitor distinti (1 x HDMI e 1 x VGA).

L'adattatore per monitor USB-C 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. Le uscite VGA e HDMI consentono di collegare il computer portatile a qualsiasi display con attacco HDMI o VGA tramite l'adattatore multiporta.

Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi nella borsa da viaggio.

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB-C supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz, mentre l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1200.

L'adattatore video USB-C è dotato di un alloggiamento grigio siderale e di un cavo USB-C integrato abbinabili al MacBook Pro o al MacBook grigio siderale. L'adattatore è compatibile con i dispositivi che supportano DP Alt Mode tramite USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display VGA o HDMI quando si è in viaggio
- Utilizzare come sdoppiatore video per trasmettere contemporaneamente la stessa immagine a un monitor VGA e HDMI suddividendola
- Trasmissione di video a un monitor VGA o HDMI secondario

Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA USB C:** massimizza la compatibilità video del tuo laptop con un adattatore AV 2-in-1 che supporta USB-C a HDMI (digitale) e VGA (analogico)
- **VIDEO DIGITALE 4K 30Hz:** L'adattatore USB C per monitor supporta le applicazioni che impegnano più risorse con il supporto di risoluzioni UHD fino a 4K 30Hz sulla porta HDMI e risoluzioni HD fino a 1080p 60Hz sulla porta VGA
- **GRIGIO SIDERALE:** l'adattatore è un ottimo accessorio per qualsiasi computer portatile, con un colore e un design che si abbinano al vostro MacBook o MacBook Pro grigio siderale
- **PERFETTO PER I VIAGGI:** L'adattatore USB tipo C ha un ingombro ridotto e un design leggero con un cavo USB-C da 15 cm integrato per facilitarne l'uso in particolare durante i viaggi
- **COMPATIBILITÀ:** questo convertitore video da USB-C a DisplayPort non richiede software/driver ed è retrocompatibile con DisplayPort 1.2 Funziona con Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 1.4
	VGA
ID chipset	ITE - IT6222

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 1.4
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz (HDMI)
Risoluzioni supportate	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio	Uscita HDMI: Audio surround 5.1
MTBF	1,576,016 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	È possibile inviare video alle uscite HDMI e VGA contemporaneamente. Se sono collegate entrambe le uscite video, verrà visualizzata la stessa immagine a una risoluzione massima di 1920x1200 a 60 Hz La distanza massima del cavo fino al display si riferisce al video digitale. Le distanze VGA dipendono dalla qualità del cablaggio.
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 5~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore Grigio Siderale

Variante colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza del cavo 6.0 in [152.4 mm]

Lunghezza prodotto 8.1 in [205.0 mm]

Larghezza prodotto 2.4 in [6.2 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.5 oz [43.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 3.1 in [8.0 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.