

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

ID prodotto: CDP2VGAW



StarTech.com

Questo adattatore video USB-C™ a VGA consente di trasmettere video VGA ad alta definizione dal dispositivo USB Type-C™.

USB Type-C è uno standard di connettività universale che unisce tutte le funzioni fondamentali in una porta dinamica. Il connettore è presente su dispositivi ultraportatili con USB 3.1 Gen 1. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, quali MacBook e Chromebook Pixel™. Compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3

Questo adattatore USB Type-C ottimizza la portabilità con un design leggero e a ingombro ridotto che lo rende l'accessorio ideale da portare con il MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla borsa del laptop o al contenitore per il trasporto. Questo design ultraportatile rende l'adattatore perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

L'adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB Type-C è un connettore reversibile, quindi indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, evitando il problema e l'imbarazzo di dover armeggiare al dispositivo quando si deve eseguire una presentazione.

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p. Resterete sorpresi dalla qualità delle immagini offerta dall'adattatore, anche quando è collegato a un monitor, proiettore o televisore VGA di vecchia generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel collegamento USB Type-C per fornire ogni particolare con una sorprendente alta definizione.

CDP2VGAW presenta un elegante alloggiamento in colore bianco che si abbina perfettamente al MacBook ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore VGA
- Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display VGA presente al lavoro
- Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per l'uso
- Consente di collegare un display VGA a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

## Caratteristiche

- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porte	1
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	VGA
ID chipset	NXP - PTN5100 NXP - PTN3355

---

### Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 or 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

---

### Connettore/i

Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
--------------	---



Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.

---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10%-85%RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 5.5 in [14 cm]

Lunghezza prodotto 6.9 in [17.5 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [35.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [16.0 mm]

Peso prodotto 0.8 oz [23.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 1.1 oz [31.0 g]

---

Contenuto della confezione



Incluso nella  
confezione

Adattatore USB-C a VGA

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

