

USB-C naar VGA en HDMI adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - space grijs

Productcode: CDP2HDVGA



Deze USB-C naar VGA en HDMI adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA of HDMI scherm. De multiport video adapter werkt ook als een splitter, zodat u tegelijkertijd een identiek video signaal op twee aparte schermen (1 x HDMI en 1 x VGA) kunt weergeven.

Nooit meer verschillende adapters meenemen met een 2-in-1 USB-C beeldscherm adapter. Met VGA en HDMI output kunt u uw laptop gemakkelijk aansluiten op elke met HDMI of VGA uitgerust scherm, met behulp van deze multiport adapter.

De adapter heeft een duurzame aluminium behuizing en kan veilig in uw reistas worden meegenomen.

De HDMI output van deze USB-C videoadapter ondersteunt UHD-resoluties tot 4K 30Hz, terwijl de VGA output HD-resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunt.

De USB-C video adapter heeft een spacegrijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die perfect past bij uw spacegrijze MacBook of MacBook Pro. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt Mode.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit bijna elk VGA of HDMI scherm aan terwijl u op reis bent
- Gebruik het als een videosplitter voor de weergave van een identiek beeld op een VGA en HDMI scherm, waarbij het beeld tegelijkertijd wordt gesplitst
- Geef video op een tweede VGA of HDMI scherm weer

Eigenschappen

- **USB C AV MULTIPOINT ADAPTER:** Optimale videocompatibiliteit voor uw laptop met deze 2-in-1 adapter met ondersteuning voor USB-C naar HDMI (digitaal) en VGA (analoog)
- **DIGITALE 4K30 VIDEO:** Deze USB-C adapter ondersteunt toepassingen met UHD-resoluties tot 4K 30Hz op de HDMI-poort en HD-resoluties tot 1080p60Hz op de VGA-poort
- **SPACE GRAY:** De adapter is een geweldig accessoire voor elke laptop met een kleur en ontwerp dat bij uw Space Gray MacBook of MacBook Pro past
- **IDEAAL VOOR ONDERWEG:** De USB Type-C adapter is compact en heeft een lichtgewicht ontwerp - Hij beschikt over een ingebouwde 15cm lange USB-C kabel voor gebruiks- en reisgemak
- **COMPATIBILITEIT:** Voor deze USB-C naar DisplayPort videoconverter hoeven geen software/stuurprogramma's te worden geïnstalleerd. Deze adapter neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.2 en geschikt voor Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA
Chipsetcode	ITE - IT6222

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------

	Video Revision	HDMI 1.4
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz (HDMI)
	Ondersteunde resoluties	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
		Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Audiospecificaties	HDMI-uitgang: 5.1 surround sound
	MTBF	1,576,016 uren
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	HDMI en VGA kunnen video tegelijkertijd weergeven. Als beide video-uitgangen zijn aangesloten, geven ze hetzelfde beeld met een minimum resolutie van 1920x1200 bij 60 Hz weer
		Maximale kabelafstand voor weergave geldt voor digitale video. VGA-afstanden zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw kabels
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Accentkleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	8.1 in [205.0 mm]
Breedte product	2.4 in [6.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	3.1 in [8.0 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - A/V-reisadapter
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.