

USB-C naar VGA adapter - wit

Productcode: CDP2VGAW



StarTech.com

Met deze USB-C™-naar-VGA-videoadapter kunt u high-definition VGA-video weergeven vanaf uw USB Type-C™ apparaat.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De connector is te vinden op ultramobile apparaten met USB 3.1 Gen 1. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. De adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een licht, compact design, waardoor het de perfecte accessoire is voor uw MacBook of Chromebook. Bovendien past het gemakkelijk in uw laptop- of draagtas. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, waardoor u uw apparaat tijdens presentaties kunt aansluiten zonder problemen en zonder in verlegenheid te worden gebracht.

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p. U zult versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een verouderde VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail in verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De CDP2VGAW heeft een witte behuizing die uitstekend past bij uw MacBook en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook aan op een beschikbaar VGA-scherm op uw werk
- Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare USB-C laptop
- Sluit een VGA-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Eigenschappen

- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Kristalheldere beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	VGA
Chipsetcode	NXP - PTN5100 NXP - PTN3355

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 or 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support

Connector(en)



Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
----------------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85%RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.5 in [14 cm]
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]
Gewicht product	0.8 oz [23.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [31.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB-C naar VGA Adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

