

Adattatore Multiporta a HDMI 3-in-1 - Convertitore da USB-C, HDMI o Mini DisplayPort a HDMI per sala conferenze 4K 60Hz - Adattatore AV digitale per collegare monitor/display HDMI

ID prodotto: CDPHDMMDP2HD



Questo adattatore multiporta a HDMI fornisce più opzioni di host, consentendo il collegamento di un dispositivo USB-C™, HDMI® o mini DisplayPort™ a un display HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore è l'ideale per:

- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti

Dotato delle tre connessioni di ingresso più frequenti, questo adattatore audio/video HDMI 4K elimina la necessità di più adattatori ed è compatibile con i dispositivi più comuni, garantendo la connessione ovunque ci si trovi. Può anche essere lasciato collegato in modo permanente ai display HDMI nelle sale riunioni o conferenze, contribuendo a ridurre i tempi di configurazione.

L'adattatore HDMI 3-in-1 è perfettamente compatibile con le specifiche HDMI 2.0b e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Il convertitore video è inoltre retrocompatibile con risoluzioni inferiori, tra cui HD 1080p, ed è quindi l'ideale per l'ufficio o l'home office.


Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche con contrasto, luminosità, colori e brillantezza ottimizzati rispetto alle immagini digitali standard.

L'adattatore trasmette inoltre l'audio a 2 canali indipendentemente dall'host a cui è stato eseguito il collegamento, garantendo un'esperienza audio/video perfetta.

Per garantire facilità di funzionamento e installazione, questo adattatore multiconnettore consente una

configurazione plug-and-play con qualsiasi sistema operativo, inclusi macOS, Windows, Ubuntu, Chrome e Android.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento a un monitor, TV o proiettore HDMI 4K
- Ideale per sale riunioni, sale conferenze o aree di lavoro condivise

Caratteristiche

- ADATTATORE 3-IN-1: questo adattatore multiporta a HDMI offre tre opzioni di porte host, ovvero USB-C, HDMI o mini DisplayPort, per collegare un computer laptop o un tablet a un monitor, TV o proiettore HDMI in una sala riunioni/conferenze,in un ufficio etc
- RISOLUZIONE 4K E SUPPORTO AUDIO: il convertitore video USB Type-C/HDMI/mini DP a HDMI supporta risoluzioni fino a UHD 4K 60 Hz e audio a 2 canali su display HDMI 2.0b -Immagini realistiche con un rapporto di contrasto elevato grazie alla tecnologia HDR10
- COMPATIBILITÀ: questo adattatore HDMI multifunzione garantisce una connettività host universale; funziona con laptop o tablet USB-C (o Thunderbolt 3), HDMI o mDP, inclusi i dispositivi MacBook, Ultrabook e Surface Pro - Indipendente dal sistema operativo
- ALIMENTAZIONE USB: grazie alla semplice configurazione plug-and-play, questo adattatore non richiede un adattatore di alimentazione esterno e può essere alimentato tramite una porta USB disponibile con il cavo di alimentazione micro USB a USB-A incluso
- CONFIGURAZIONE FLESSIBILE: dotato di un connettore HDMI femmina che consente il collegamento di cavi di varie lunghezze al display - Cavi host integrati di 27 cm | Supporta un cavo HDMI con fermo a vite per evitare che si scolleghi accidentalmente

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Ingresso AV	USB-C
	HDMI - 2.0
	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 2.0
Standard del settore	HDMI 2.0b
ID chipset	Realtek RTD2172AU

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode 1 - HDMI 1 - Mini DisplayPort
Connettore B	1 - HDMI

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Lunghezza del cavo	10.4 in [26.5 cm]
Lunghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	3.7 oz [104.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 oz [191.7 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore display 1 - Cavo Micro USB per alimentazione 1 - Documentazione del Prodotto
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

