

Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

ID prodotto: CDPVGDVHDB



Adattatore da viaggio 3 in 1, una soluzione portatile che consente di collegare un computer USB-C a un display VGA, DVI o HDMI®.

L'adattatore da viaggio è compatibile con il formato video (DisplayPort Alternate Mode). Questo significa che il computer è in grado di trasferire un segnale video DisplayPort attraverso la porta USB-C in dotazione.

L'adattatore da viaggio integra un cavo USB-C nero ed è compatibile con i computer laptop Dell XPS™, i MacBook e qualsiasi dispositivo in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).

Aniché portare con sé tre adattatori diversi nella borsa del computer laptop, basta utilizzare questo adattatore 3 in 1 per avere a disposizione tutte le uscite video che occorrono. Grazie alle uscite VGA, DVI e HDMI, questo adattatore permette di stabilire un collegamento tra la porta USB Type-C del computer laptop e quasi tutti i modelli di display utilizzati nelle aule o nelle sale riunioni, senza la scomodità di portare con sé un adattatore diverso per ogni tipo di display.

Il supporto per varie uscite video e il design a ingombro ridotto rendono questo adattatore la soluzione plug-and-play ideale quando si viaggia o nel caso di applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

L'adattatore include una fascetta per il cavo integrato. Basta inserire il cavo in posizione sul lato dell'adattatore per riporlo subito in modo sicuro quando si viaggia. L'adattatore trova così un posto ordinato nella borsa per il trasporto.

L'uscita HDMI dell'adattatore da viaggio supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto a quella del formato 1080p ad alta definizione. La retrocompatibilità con le risoluzioni inferiori, ad esempio 1080p e 720p, rende l'adattatore perfetto anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Le uscite VGA e DVI supportano anche una risoluzione video ad alta definizione fino a 1920x1200, per una qualità video sempre eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 in grado di trasmettere un segnale DisplayPort.

Il prodotto CDPVGDVHDB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

- il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a quasi tutti i modelli di display
- Per collegare un computer Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook o un altro tablet o computer laptop USB-C BYOD a un display VGA, DVI o HDMI disponibile sul luogo di lavoro
- Collegamento di un monitor VGA, DVI o HDMI al computer laptop USB-C per l'uso come monitor secondario

Caratteristiche

- Adattatore 3 in 1 - USB-C a VGA, USB-C a DVI e USB-C a HDMI
- Estrema portabilità grazie a un'opzione per la gestione del cavo integrato
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Installazione Plug-and-Play
- Compatto
- Design leggero
- Compatibile con i dispositivi USB Type-C Thunderbolt 3 in grado di trasmettere un segnale

DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
ID chipset	Cypress - CYPD2120-24LQXIT
	Cypress - CY7C65217
	Analogix - ANX9847FN-AA-R
	MegaChips - MCDP2850-BC

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 30Hz
Risoluzioni supportate	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Uscita HDMI con audio surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Specifiche generali

L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - DVI-I (29 pin)
	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.

Nota Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo

il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
--------	----------------

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.5 in [90 mm]
Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [67.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.1 in [18.1 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore da viaggio USB-C
--------------------------	---------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.