

Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

ID del Producto: CDPVGDVHDBP



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ constituye una solución para conectar su computador portátil equipado con USB Type-C a su pantalla VGA, DVI o HDMI®.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 3 en 1. Con salidas VGA, DVI y HDMI, podrá conectar su computador portátil a casi cualquier pantalla.

La salida HDMI de este adaptador de video USB-C es compatible con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

El práctico «dongle» (llave) USB-C plug-and-play es el accesorio ideal de viaje. Ya que cabe cómodamente en la bolsa de su computador portátil y le ofrece tres opciones de salida de video, el adaptador de video USB-C es la solución ideal para aplicaciones tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI o HDMI en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarlo como monitor secundario

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad con este adaptador de video USB-C 3 en 1: USB-C a VGA, DVI o HDMI
- Obtenga una asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
- Thunderbolt 3 y USB Type-C compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort
- Fácil configuración, uso y almacenamiento
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática. Este adaptador de pantalla múltiple USB C está respaldado por 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
ID del Conjunto de Chips	ITE - IT6224FN

Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1 Salida DVI - Audio estéreo de 2 canales
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
		1 - DVI-I (29 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C

Sistema y Cables	debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Nota	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	3.3 in [8.5 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.8 oz [51.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C de viaje
---------------------	------------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.