

USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Produkt ID: CFASTRWU3



Ladda ner, granska och säkerhetskopiera foton och videor snabbt på dina CFast™-minneskort med denna CFast-kortläsare/-skrivare. Ladda upp eller säkerhetskopiera filer var du än är, ute på fält eller i studion.

Utnyttja den snabba prestandan med USB 3.0 (5 Gbps) när du laddar ner foton med hög upplösning och videor i full HD från din DSLR-kamera eller videokamera till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator. Spara värdefull tid dagligen och uppnå högre arbetsflöde när du når, för över och säkerhetskopierar filer till en dator.

Använd kortläsaren/-skrivaren var du än är för att snabbt nå dina foton och videor. Kortläsaren har en kompakt och lätt design med inbyggd kabel och är praktiskt liten för bärbar användning eller för användning med en dator på en fast plats. Den får enkelt plats i en datorväska för att ta med från studio till fält. Den är dessutom USB-driven så ingen extern ström behövs.

Kortläsaren/-skrivaren har en hållbar och solid konstruktion som står emot förslitningar vid resor. Den inbyggda kabeln innebär en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Kortläsaren/-skrivaren är idealisk för fotografer och videografer och är designad att vara lättanvänd med plug-and-play för CFast 2.0-minneskort för att dagligen spara tid och arbeta mer effektivt. För att förbättra din produktivitet får du åtkomst till många CFast 2.0- eller 1.0-kort samtidigt genom användande av flera kabeladapterar.

Att montera är enkelt. CFast-kortläsaren/-skrivaren behöver inga extra drivrutiner eller program och är kompatibel med de flesta operativsystemen inklusive Windows, Mac och Linux.

CFASTRWU3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda ned och säkerhetskopiera högupplösta foton och videor i full HD från din DSLR- eller videokamera till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator
- Idealisk för kreativa proffs, inklusive fotografer och videografer

Funktioner

- Ladda snabbt ned och säkerhetskopiera foton och video från dina CFast 2.0-kort till din enhet, med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps över USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Enkel bärbarhet med kompakt och lätt design och inbyggd kabel
- Kortläsare/-skrivare stöder CFast 2.0- och 1.0-minneskort
- Hotswap och plug-and-play
- Varken extra programvara eller tillbehör behövs
- Få åtkomst till flera CFast 2.0-minneskort samtidigt genom flera kabeladapttrar
- Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Antal enheter	1
Enhetstyp	CFast 2.0, 1.0
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s



UASP-stöd	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	CFast 2.0 (6 Gbps)
Hot swap-förmåga	Ja
Minnesmediatyp	CFast 2.0 / 1.0
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,159,305 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Värdkontakter	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström & aktivitet (stabil för länk; blinkande för aktivitet)
-----------------	--

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	40%-50%RH

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	9.7 in [24.6 cm]
Produktbredd	2.3 in [58 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.7 mm]



Produktvikt 1.3 oz [37.2 g]

Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.9 oz [55 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB 3.0-kortläsare/-skrivare
snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

