

USB 3.0-kortlsare/-skrivare fr CFAST 2.0-kort

Product ID: CFASTRWU3



Ladda ner, granska och skerhetskopiera foton och videor snabbt p dina CFAST-minneskort med denna CFAST-kortlsare/-skrivare. Ladda upp eller skerhetskopiera filer var du n r, ute p flt eller i studion.

Utnyttja den snabba prestandan med USB 3.0 (5Gbps) nr du laddar ner foton med hg upplsning och videor i full HD frn din DSLR-kamera eller videokamera till din brbara dator, surfplatta eller stationra dator. Spara vrdefull tid dagligen och uppn hgre arbetsfde nr du nr, fr ver och skerhetskopierar filer till en dator.

Anvnd kortlsaren/-skrivaren vardu n rfr att snabbt n dina foton och videor. Kortlsaren har en kompakt och ltt design med inbyggd kabel och r praktiskt liten fr brbar anvndning eller fr anvndning med en dator p en fast plats. Den fr enkelt plats i en datorvska fr att ta med frn studio till flt. Den r dessutom USB-driven s ingen extern strm behvs.

Kortlsaren/-skrivaren har en hlbar och solid konstruktion som str emot frslitningar vid resor. Den inbyggda kabeln innebr en sak frre att komma ihg att ta med sig.

Kortlsaren/-skrivaren r idealisk fr fotografer och videografer och r designad att vara lttanvnd med plug-and-play fr CFAST 2.0-minneskort fr att dagligen spara tid och arbeta mer effektivt. Fr att frbttra din produktivitet fr du tkomst till mnga CFAST 2.0- eller 1.0-kort samtidigt genom anvndande av flera kabeladaptar.

Att montera r enkelt. CFAST-kortlsaren/-skrivaren behver inga extra drivrutiner eller program och r kompatibel med de flesta operativsystemen inklusive Windows, Mac och Linux.

CFASTRWU3 tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ladda ned och säkerhetskopiera hguppplsta foton och videor i full HD frn din DSLR- eller videokamera till din brbara dator, surfplatta eller stationra dator
- Idealisk fr kreativa proffs, inklusive fotografer och videografer

Features

- Ladda snabbt ned och säkerhetskopiera foton och video frn dina CFAST 2.0-kort till din enhet, med dataverfringshastigheter p upp till 5Gbps ver USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Kortlsare/-skrivare stder CFAST 2.0- och 1.0-minneskort
- F tkomst till flera CFAST 2.0-minneskort samtidigt genom flera kabeladapterar
- Enkel brbarhet med kompakt och ltt design och inbyggd kabel
- Hotswap och plug-and-play
- Varken extra programvara eller tillbehr behvs
- Baktkompatibel med USB 2.0, 1.x

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Gmssnitt	USB 3.0
	Busstyp	USB 3.0
	Antal enheter	1
	Enhetstyp	CFAST 2.0, 1.0
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	5Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-std	Yes
	4Kn Support	Yes
	Typ och hastighet	CFAST 2.0 (6 Gbps)
	Hot swap-frmga	Yes
	Minnesmediatyp	CFAST 2.0 / 1.0
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1,159,305 timmar
Kontakt(er)	Enhetskontakter	CFAST Data & Power Combo (7+17 pin)
	Vrdkontakter	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	Strm & aktivitet (stabil fr lnk; blinkande fr aktivitet)

Strm	Power Source	USB-Powered
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 55C (14F to 131F)
	Luftfuktighet	40%-50%RH
Utseende	Frg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminum
	Produktlngd	9.7 in [2.5 cm]
	Produktbredd	2.3 in [58 mm]
	Produktthjd	0.6 in [14.7 mm]
	Produktvikt	1.3 oz [37.25 g]
Frpackning	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.8 in [2.0 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.9 oz [55 g]
Vad det r i Idan	Ingr i paketet	USB 3.0-kortlsare/-skrivare
	Ingr i paketet	snabbstartsguide

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

