

Lecteur et enregistreur de cartes CFast 2.0 USB 3.0 - USB-C

N° de produit: CFASTRWU3C



Téléchargez, visualisez et sauvegardez vos photos et vidéos en un clin d'œil depuis vos cartes mémoire CFast™ sur votre appareil compatible USB-C™ grâce à ce lecteur/enregistreur de carte CFast. Déchargez ou sauvegardez des fichiers où que vous soyez, sur le terrain ou au bureau.

Tirez parti des performances élevées de la technologie USB 3.0 (5 Gb/s) lorsque vous transférez des photos haute résolution ou des vidéos Full HD de votre caméscope ou appareil photo DSLR vers votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau compatible USB-Type C™. Gagnez un temps précieux au quotidien et profitez d'un flux de travail plus efficace lorsque vous accédez à des fichiers sur un ordinateur, ainsi que lorsque vous les transférez et sauvegardez.

Utilisez le lecteur/enregistreur de carte où que vous soyez pour accéder rapidement à vos photos et vidéos. Avec sa conception compacte et légère, ainsi que son câble USB-C intégré, le lecteur de carte est assez petit pour être transporté partout ou utilisé avec un ordinateur fixe. Il tient facilement dans une sacoche : vous pouvez donc l'emporter avec vous sur le terrain. En outre, aucune alimentation externe n'est nécessaire car il est alimenté via USB.

Le lecteur/enregistreur de carte bénéficie d'une conception durable et robuste, ce qui lui permet de résister aux éventuels chocs provoqués lors des déplacements. Le câble intégré permet en outre de parer à toutes les situations.

Idéal pour les photographes et les vidéastes, le lecteur/enregistreur de carte est conçu pour être simple d'utilisation, et présente une fonctionnalité d'installation plug-and-play pour les cartes mémoire CFast 2.0, ce qui vous fait gagner du temps au quotidien et vous permet de travailler de façon plus efficace. Pour gagner en productivité, accédez simultanément à différentes cartes CFast 2.0 ou 1.0 par le biais de plusieurs câbles adaptateurs.

La configuration est un jeu d'enfant. Le lecteur/enregistreur de carte CFast ne nécessite aucun pilote ou logiciel supplémentaire, et est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, notamment Windows®, MacOS et Linux®.

Le modèle CFASTRWU3C bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Téléchargez des photos haute résolution et des vidéos Full HD à partir de votre caméscope ou appareil photo DSLR et sauvegardez-les sur votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau compatible USB-C
- Idéal pour les professionnels de la création, comme les photographes et les vidéastes, pour télécharger ou sauvegarder des fichiers où que vous soyez

Spécifications techniques

- Téléchargez rapidement vos photos et vidéos à partir de vos cartes CFast 2.0 et sauvegardez-les sur votre appareil compatible USB-C en un clin d'œil avec une vitesse de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s via USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Câble intégré et conception compacte et légère pour une portabilité optimale
- Le lecteur/enregistreur de carte prend en charge les cartes mémoire CFast 2.0 et 1.0
- Échange à chaud et installation plug-and-play
- Aucun logiciel ou accessoire supplémentaire requis
- Accédez simultanément à différentes cartes mémoire CFast 2.0 à l'aide de plusieurs câbles adaptateurs
- Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

Matériel

| | |
|-----------------------|----------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Interface | USB 3.0 |
| Type de bus | USB 3.0 |
| Nombre de disques | 1 |
| Disques compatibles | CFast 2.0, 1.0 |

ID du chipset ASMedia - ASM1153E

Performance

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
| Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s |
| Prise en charge UASP | Oui |
| 4Kn Support | Oui |
| Type et débit | CFast 2.0 (6 Gbps) |
| Capacité échange à chaud | Oui |
| Type de carte mémoire | CFast 2.0 / 1.0 |
| MTBF | 1,159,305 hours |

Connecteur(s)

| | |
|-----------------------|--|
| Connecteurs de disque | CFast Data & Power Combo (7+17 pin) |
| Connecteurs hôte | USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------------------------|---|

Indicateurs

| | |
|----------------------|--|
| Indicateurs lumineux | Alimentation et activité (lumière fixe pour la liaison, lumière clignotante pour l'activité) |
|----------------------|--|

Alimentation

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Alimentation par USB |
|----------------------------------|----------------------|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Température de stockage | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |



Humidité Humidité relative de 40 %-50 %

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Argent |
| Type de boîtier | Aluminium |
| Longueur du produit | 9.6 in [24.5 cm] |
| Largeur du produit | 2.3 in [58 mm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [15 mm] |
| Poids du produit | 1.2 oz [33.5 g] |

Informations d'emballage

| | |
|----------------|------------------|
| Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| Package Width | 7.8 in [19.8 cm] |
| Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| Poids brut | 1.8 oz [52 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | Lecteur/enregistreur de carte USB 3.0 |
| | Guide de démarrage rapide |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

