

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

ID del Producto: CFASTRWU3C



Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, desde sus tarjetas de memoria CFast™ a sus dispositivos equipados con USB-C™, gracias a este lector / escritor de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus archivos donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de video a su computador portátil o de escritorio o tablet equipado con USB-Type C™. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de archivos en un computador.

Utilice el lector / escritor de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y videos rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable USB-C integrado, este lector de tarjetas tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con un computador en una ubicación fija. Se puede llevar cómodamente en una bolsa, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.

El lector / escritor de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / escritor de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0 simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.

Es fácil configurarlo. El lector / escritor de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows®, MacOS y Linux®.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución y vídeos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora de vídeo DSLR a su ordenador portátil o de sobremesa o tablet equipado con USB-C.
- Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y videógrafos, para descargar o hacer copias de seguridad de ficheros donde quiera que vaya

Características

- **LECTOR DE TARJETAS CFAST USB-C:** Acceda a tarjetas C-Fast 2.0 desde un puerto USB de su computadora USB Tipo-C - Dispone de un puerto CFast Data & Power Combo (7+17 pines) - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Compatible con CFast 2.0, 1.0
- **PORTÁTIL:** El lector de tarjetas se alimenta por bus USB y dispone de un cable de conexión de 20cm con conector host USB-C - Fácil portabilidad gracias a su diseño compacto y ligero y al cable integrado
- **ACCESO SIMULTÁNEO:** Acceda simultáneamente a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 mediante el uso de varios cables adaptadores - Retrocompatibilidad con USB 2.0; Hot-swap y plug-and-play
- **CONFIGURACIÓN FÁCIL:** Independiente del sistema operativo - Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores), Android - No necesita software ni controladores - Ideal para guardar, editar y transferir contenidos de video
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este lector de tarjetas USB-C CFast 2.0 está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	CFast 2.0, 1.0
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	CFast 2.0 (6 Gbps)
Soporta Hot Swap	Sí
Tipo de Memoria Multimedia	CFast 2.0 / 1.0
MTBF	1,159,305 hours

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	HR de 5% - 90%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [38 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.4 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

