

Adattatore USB C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Adattatore Dongle/Convertitore USB-C a mDP - USB Type-C a Mini DP Monitor - Compatibile con TB3 - Cavo integrato da 30 cm - Versione aggiornata di CDP2MDP

ID prodotto: CDP2MDPEC



Questo adattatore USB-C™ a mini DisplayPort™ consente di trasmettere video e audio mDP dalla porta USB Type-C™ di un computer laptop, tablet, smartphone o altro dispositivo USB-C.

Questo dongle adattatore USB-C è dotato di un cavo extra lungo di 30 cm che consente un collegamento a più lungo raggio per ridurre la sollecitazione sulle porte e sui connettori dei dispositivi 2-in-1 o dei computer laptop posizionati su alzate.

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

In più, la retrocompatibilità dell'adattatore USB-C a mini DP con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Estremamente portatile, il convertitore video USB-C a mDP è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti tra casa e ufficio o durante i viaggi di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Possibilità di collegamento praticamente a qualsiasi monitor mini DisplayPort 4K in ufficio o in viaggio
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** versione aggiornata del CDP2MDP; questo adattatore da USB C a Mini DisplayPort collega un computer USB-C o Thunderbolt a un monitor mDP, supportando risoluzioni fino a 4K 60Hz UHD (3840x2160); retrocompatibile con 1080p
- **COMPATIBILITÀ CON L'HOST:** l'adattatore funziona con computer USB-C e Thunderbolt con DP Alt Mode, come Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, HP EliteBook, Chromebook e MacBook Pro/Air (Intel e serie M)
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY:** Il convertitore video esterno è testato per prestazioni massime a 4K 60Hz su una gamma di monitor Mini DP inclusi marchi come Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer e LG; Supporta display ultrawide (3440x1440)
- **COMPATIBILITÀ CON APPLE:** compatibile con i display Mini DisplayPort, inclusi Apple Cinema Display da 30" (A1083) e Apple LED Cinema Display da 27"/24" (A1316/A1267); non compatibile con i monitor Thunderbolt, come Apple Thunderbolt Display da 27" (A1407)
- **SPECIFICHE:** Design compatto e portatile; DP Alt Mode; mDP 1.2 HBR2; Audio a 2 canali; HDCP 2.2/1.4; Cavo integrato: 30cm; USB Type-C (DisplayPort su USB-C); USB C (M) a Mini DisplayPort (F); Supporta una configurazione senza driver ed è indipendente dal SO

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
ID chipset	VL103

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2

Risoluzioni supportate Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
-----------------------------	---

Questo adattatore trasmette un segnale Mini DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video quali Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI

Questo adattatore non supporterà i display Thunderbolt

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
------------------------------	-------------------------------

Umidità	10% ~ 85% RH
---------	--------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
--------	--------

Tipo enclosure	Plastica
----------------	----------

Lunghezza del cavo	12.0 in [306 mm]
--------------------	------------------

Lunghezza prodotto	15.4 in [39.2 cm]
--------------------	-------------------

Larghezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
--------------------	-----------------

Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
------------------	-----------------

Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]
---------------	-----------------

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Larghezza del Pacco	4.8 in [12.2 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a Mini DisplayPort
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.