

Adaptador Convertidor Compacto USB C a Mini DisplayPort - Conversor USB Tipo C a mDP 1.4 8K 60Hz/4K con Llavero con Modo Alt DP (HBR3 HDR DSC) - Compatible con Thunderbolt 3

ID del Producto: CDP2MDPFC



Este adaptador compacto USB-C™ a Mini DisplayPort™ constituye una solución ultraportátil para la conexión de su laptop u otro dispositivo equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla 4K mDP. El adaptador está equipado con un llavero extraíble tipo argolla que se engancha rápidamente al maletín de su laptop o proyector, lo cual ofrece máxima portabilidad.

Puede llevar consigo fácilmente a donde quiera que vaya este adaptador de video USB-C a Mini DP, de peso ligero. Ya que se engancha fácilmente al maletín de su dispositivo y es lo suficientemente pequeño para caber en un bolsillo, es el accesorio ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina o al desplazarse o viajar.

Solución perfecta para:


- Presentaciones a alta resolución en su oficina o al desplazarse
- Conectar su tablet o teléfono celular a un monitor Mini DisplayPort
- Entornos de oficina compartida

Evite extraviar su adaptador de pantalla, gracias al llavero que puede enganchar de forma segura al maletín donde suele llevar sus dispositivos. El llavero se puede desenganchar y enganchar de nuevo al adaptador como prefiera o necesite. El adaptador también incluye un cable integrado y flexible de 3.3cm, que se puede doblar, lo cual aporta aún más al diseño de factor de forma compacto.

Para garantizar una conexión sencilla, el adaptador de video funciona con todos sus dispositivos USB Type-C con sistema Mac y Windows también compatibles con Thunderbolt 3. Verdadera conectividad plug-and-play: no se requiere instalar software ni controladores.

El modelo CDP2MDPFC está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor mDP 4K cuando trabaje en su oficina o al desplazarse o viajar
- Conecte su tablet o smartphone equipado con USB-C a una pantalla más grande
- Agregue un monitor secundario a su estación de trabajo

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Adaptador USB-C a Mini DisplayPort 1.4 (32,4Gbps) compatible con HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz y 1080p
- **DISEÑO PORTÁTIL:** El adaptador de USB-C a Mini DisplayPort, compacto y ligero, es perfecto para viajar; está equipado con un cable envolvente flexible y una argolla de llavero extraíble que se sujeta de forma segura a su bolsa
- **COMPATIBILIDAD:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon & Extreme, Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook y Chromebook
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Convertidor de video USB-C a Mini DisplayPort (macho a hembra) compatible con monitores/pantallas Mini DP 8K, 4K y 1080p, incluyendo Dell Ultra Sharp, Samsung, Asus ProArt, Acer y LG
- **FÁCIL DE USAR:** El dongle adaptador USB C a mDP admite la configuración plug & play sin controladores y es compatible con macOS, Windows, Linux y Chrome OS. Funciona con cualquier dispositivo USB Tipo-C o Thunderbolt 3 (modo DP Alt).

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	Mini-DisplayPort
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	7680×4320 (8K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Mini DisplayPort - Audio de 7,1 canales

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort). No compatible con pantallas o accesorios Thunderbolt 1 o 2. El modelo TBT3TBTADAP se puede utilizar para esas configuraciones.
-------------------------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 5-90% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	1.9 in [4.7 cm]
Ancho del Producto	1.2 in [3.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [18 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	2.6 in [6.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [22 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.