

Goulotte Horizontale de Gestion des Câbles pour Rack de Serveur 2U avec Couvercle - Panneau de Chemin de Câbles pour Rack de Réseau 19" - Goulotte à Fentes pour Câbles

N° de produit: CMDUCT2U



Le panneau de gestion de câbles type gaine à doigts CMDUCT2U 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour faciliter l'organisation horizontale des câbles dans une gaine de câble couverte. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce gestionnaire de câbles 2U comporte une plaque supérieure, qui permet de facilement ajouter ou retirer les faisceaux de câbles. La gaine présente également une série de doigts de chaque côté ainsi que des orifices situés au dos par lesquels vous pouvez acheminer vos câbles pour les placer à l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

En plastique et acier de qualité supérieure, le gestionnaire de câbles constitue une solution durable pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage. Complet, ce gestionnaire horizontal de câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (M5 et M6).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires

de câblage et des systèmes de distribution réseau

Spécifications techniques

- **GESTION AVANCÉE DES CÂBLES** : Le conduit de câbles couvert offre une série de doigts de chaque côté, ainsi que des trous de passage à l'arrière pour vous aider à acheminer vos câbles là où vous en avez besoin
- **PARFAIT POUR LES CÂBLES ENROULÉS** : L'organisateur de câbles est doté d'un couvercle supérieur amovible qui permet d'ajouter ou de retirer rapidement les câbles en faisceau
- **FABRICATION ROBUSTE** : Fabriqué en acier de haute qualité, le gestionnaire de câbles pour rack 1U à goulotte horizontale est une solution durable pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce système de gestion des câbles pour rack de serveur est garanti pendant 2 ans, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	2.8 in [7.2 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	2.1 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	21.5 in [54.5 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Poids brut	3.3 lb [1.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Gaine de câble horizontale
	4 - Vis M6 x 12 mm
	4 - Écrous cage M6
	4 - Rondelles en plastique M6
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis