

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura

ID prodotto: CMDUCT2U



Il pannello di gestione dei cavi con canalina con denti 2U CMDUCT2U si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla canalina per cavi con copertura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello di gestione cavi 2U presenta una copertura superiore rimovibile che semplifica l'aggiunta o la rimozione rapida di fasci di cavi. La canalina è inoltre dotata di una serie di denti su entrambi i lati e di fori passanti sul lato posteriore che consentono la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Prodotto in acciaio e plastica di alta qualità, il pannello di gestione cavi rappresenta una soluzione resistente per la sala server o gli armadietti di cablaggio. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (M5 e M6).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- Canalina con denti e fori passanti posteriori per la posa di cavi
- Copertura superiore rimovibile
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design del rack a 2U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Standard del settore	EIA RS310-D
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [79.0 mm]
Altezza prodotto	3.5 in [88.1 mm]
Peso prodotto	34.3 oz [972.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	21.3 in [54.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]



Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Canalina orizzontale per cavi

Viti M5x15

Dadi ingabbiati M5

Viti M6x15

Dadi ingabbiati M6

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

