

1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks - 5,7 x 10 cm

Productcode: CMHOOK1U



Met de CMHOOK1U verticale kabel-D-ring kunt u een 1U metalen kabelhaak aan uw serverrack of -kast toevoegen voor een netjes georganiseerd kabelkanaal. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 5,7 x 10 cm grote kabel-D-ring is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt een flexibele opening voor het gemakkelijk invoeren van kabelbundels. Als trekcontasting voor de aangesloten kabels kunnen meerdere kabelringen waar u deze nodig hebt aan het rack worden bevestigd, waardoor een veelzijdige kabelbeheeroplossing ontstaat.

Zie onze andere kabel-D-ringen voor andere afmetingen:

1U kabel-D-ring - 5,7 x 15 cm - CMHOOK1UL

1U kabel-D-ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor serverrekken en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistibutiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

- 5,7 x 10 cm kabel-D-ring
- 1U steun kan worden gemonteerd aan elke standaard rekpen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Flexibele opening
- Robuust uitgevoerd in staal

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Verticaal

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	2.0 in [50.6 mm]
Interne diepte	3.6 in [92.6 mm]
Lengte product	4.0 in [10.1 cm]
Breedte product	2.2 in [57 mm]
Hoogte product	1.8 in [44.6 mm]
Gewicht product	2.8 oz [78 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 1.8 in [46 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.9 oz [83 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd 5,7 x 10 cm kabelhaak

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

