


5-Pack 1U Verticaal Kabelbeheer D-Ring Haken, Kabelmanager voor 19" Server Racks/Kasten, Netwerkkast Kabel Organizers, Kabelhouder Ringhaken

Productcode: CMHOOK1UN5PK



Gebruik deze set van vijf 1U verticale kabelbeheerhaken intern/extern langs de stijlen van een standaard 19" 2/4-post serverrack om stroom- en netwerkkabels te organiseren.

De kabel D-ring organizer heeft een opening van 11 mm om gebundelde kabels moeiteloos door te voeren. Installeer meerdere kabelringen langs de rackstijlen om de luchtstroom te verbeteren en de belasting op poorten en aansluitingen te minimaliseren.

Combineer deze kabelmanager met accessoires (apart verkrijgbaar) zoals haak- en lusbanden (HKLP100), kunststof kabelbinders (CBMZT6BK) of een rackmonteerbare kabelorganizer (12S-CABLE-LACING-BAR).

Deze stalen kabelgeleider voor racks en kasten is compatibel met elke rackstijl met 1U standaard rack tussenruimte. De poedercoating afwerking zorgt voor duurzaamheid en het gladde oppervlak voorkomt haperen en behoudt kabelintegriteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- KABELBEHEER: Gebruik deze set van vijf 1U verticale kabelbeheer d-ring haken in/aan een

standaard 19" 2/4-post serverrack of -kast om netwerk- en stroomkabels te organiseren

- **OPTIMALE KABEL ROUTING:** Voorkom scherpe kabelbochten aan connectoruiteinden en verminder stress op de poort/connector door de kabels door deze haken te leiden; Stalen D-ring voor kabelbeheer met afmetingen 4,5 x 10cm
- **PASSIEVE KOELING:** Verbeter de kabelorganisatie en bevorder een betere luchtstroom met deze duurzame D-ring kabelorganizer; Te gebruiken met klittenband binders (HKLP100), kabelbinders (CBMZT6BK) en rackmonteerbare kabelorganizer (12S-CABLE-LACING-BAR)
- **VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE:** 1U verticale D-ring kabelgeleiders hebben een grote opening van 11 mm voor het doorvoeren van gebundelde kabels; Installeer meerdere D-ring haken tussen apparatuur, over de lengte van een server rack post
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 5-pack D-Ring haken werden ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en genieten van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Verticaal

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Installatiemateriaal (bijv. kooimoeren en schroeven) afzonderlijk verkrijgbaar
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Interne breedte	15.2 in [386 mm]
Lengte product	4.0 in [10.1 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	2.6 oz [73.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	5
Lengte Verpakking	5.1 in [13.0 cm]
Breedte Verpakking	7.0 in [17.8 cm]
Hoogte Verpakking	2.7 in [6.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	5 - kabelmanagement haken
-------------	---------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.