

1 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Produkt ID: CDP2VGAMM1MB



Denna USB-C till VGA-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till din bildskärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB-C till VGA-kabeladaptorn gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din dators USB-C-anslutning för att leverera fantastiska upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Dessutom är adaptorn bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin längd på 1 m levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och kablar, vilket garanterar en städad och professionell installation. För längre installationer erbjuder vi även en 2 m (CDP2VGAMM2MB) och en 3 m (CDP2VGA3MBNL) USB-C till VGA-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Den reversibla USB-C-kontakten ger en enkel och bekväm anslutning. Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB-C till VGA-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och att den stöder plug-and-play-installation.

CDP2VGAMM1MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till VGA-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller skrivbordsmiljöer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 1920x1200

Funktioner

- Få enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920 x 1200
- Slipp trassel med en kombinerad USB-C™ till VGA-adapter och bildskärmskabel
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DisplayPort Alt-läge

Prominence

Garantipolicy	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 3ft USB C to VGA Cable 1080p - USB Type C to VGA Video Adapter

Hårdvara

AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	VGA
Chipset-ID	NXP - PTN5100

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200 or 1080p
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200



Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Obs.	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Detaljfärg	Svart
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	3.4 ft [1.0 m]
Produktbredd	1.4 in [35 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.3 oz [93 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.4 in [10 mm]

Fraktvikt
(förpackning) 3.5 oz [99 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet USB-C till VGA-adapterkabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

