

USB-C naar VGA multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort

Productcode: CDP2VGAUACP



Deze USB-C VGA multiportadapter combineert de capaciteit van twee adapters met één functie, een USB-C videoadapter en een USB-C naar USB-adapter, tot een draagbaar dockingstation voor uw laptop. U kunt direct een VGA-scherm en een USB 3.0 (Type-A) apparaat verbinden, terwijl ook uw laptop wordt gevoed en geladen met dezelfde adapter.

Met een tweede scherm verbonden aan uw laptop kunt u sneller en gemakkelijker multitasken. Met de VGA-video-uitgang van de USB-C adapter kunt u een werkstation met een dubbel scherm creëren, bestaande uit het scherm van uw laptop en een extra VGA-monitor of projector, in een vergaderruimte of andere professionele omgeving.

Met USB Power Delivery kunt u uw laptop voeden en opladen door gewoon de multiport adapter aan te sluiten op de USB Type-C-poort van uw laptop en daarna een USB Type-C voedingsadapter aan te sluiten.

De USB-C multiport adapter heeft een ingebouwde USB-C kabel en werkt met een met USB-C uitgeruste MacBook, Chromebook™ en Windows-laptops die DisplayPort (DP) Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunen.


Compact, lichtgewicht ontwerp en robuuste constructie waarmee u met deze USB-C videoadapter overal komt met uw laptop.

- Maximale compatibiliteit - StarTech.com heeft een dockingstation voor ieder besturingssysteem, laptopmerk en elke verbinding

Krijg meer en sneller voor elkaar - Meer poorten en schermen maximaliseren connectiviteit en productiviteit voor de eindgebruiker

Snelle installatie - Elimineer tijdsverspillende installatie en voorkom frustratie van eindgebruikers

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Aansluiting op vrijwel elke VGA-monitor, tv of projector wanneer u reist
- Ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) applicaties op kantoor
- Te gebruiken met de nieuwste met USB-C uitgeruste laptops en Windows® tablets evenals de Apple MacBook en Google Chromebook™

Eigenschappen

- **USB-C MULTIPORT ADAPTER:** De USB Type-C multiport adapter is een combinatie van een USB-C videoadapter en USB-C naar USB-A adapter; Verbind een USB-C laptop met een VGA-scherm en een USB Type-A apparaat terwijl u uw laptop oplaadt
- **USB-C ADAPTER MET CHARGING:** Adapter beschikt over USB Power Delivery Pass-Through 2.0 voor het opladen van uw met USB Type-C uitgeruste laptop via een USB Type-C voedingsadapter
- **DRAAGBAAR LAPTOP DOCKING STATION:** Deze robuuste compacte adapter is van lichtgewicht ontwerp en beschikt over een geïntegreerde kabel - Essentieel voor de nieuwste USB-C laptops en Windows tablets, evenals de Apple MacBook en Google Chromebook
- **USB-C NAAR USB ADAPTER:** De USB 3.0 (Type-A) poort van deze USB-C multiport adapter is backwards compatibel, en kan worden aangesloten op elk USB-apparaat

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1

Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 NXP - PTN3355

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
Maximale analoge resoluties	2048 x 1280p @ 60Hz Lower resolutions are also supported.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). De multifunctionele adapter is niet voorzien van een
----------------------------	--

USB-C voedingsadapter.

Optioneel: de multifunctionele adapter kan worden gebruikt met een aparte USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop).

Notitie

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.5 in [140 mm]
Lengte product	3.1 in [80 mm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.4 oz [39 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.6 oz [102.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA multifunctionele adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.