

Panneau de gestion de câbles horizontal 2U 19" pour rack - Guide pour câbles avec grands anneaux

N° de produit: CMPNL2UCD



Finis les enchevêtrements de câbles dans votre salle de serveurs ou votre centre de données ! Cet organisateur monobloc de format 2U constitue une solution efficace pour faciliter l'accès aux câbles et les reconnaître, pour un espace de serveurs plus net et plus évolutif. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Il est désormais bien plus facile de gérer les câbles sur le devant ou au dos de votre rack de serveur, grâce aux anneaux judicieusement placés pour retenir les câbles verticaux et horizontaux.

L'organisateur vous aide à gérer le câblage de réseau, des serveurs ou KVM dans votre rack de serveur à l'aide d'une combinaison de conduits encochés horizontaux et d'anneaux verticaux et horizontaux. Il organise et guide les câbles à l'aide de 24 clips verrouillables qui les fixent solidement en place.

Fait d'acier de qualité supérieure et d'anneaux robustes, l'organisateur de câbles a été fabriqué pour rester fiable année après année.

En l'installant entre les différentes parties de votre équipement, vous favorisez la circulation de l'air en fermant les espaces ouverts du rack. En réduisant la pression exercée sur les câbles, l'organisateur prolonge la vie de votre serveur et des interfaces réseau.

Remarque : Les crochets de ce système de gestion de câbles s'étirent à plus de 19 pouces. Il se peut donc que certains racks aux trous de fixation rapprochés ou encastrés ne soient pas compatibles avec ce produit.

Le modèle CMPNL2UCD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour une organisation accessible et identifiable des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau
- Prolongez la vie de votre serveur et de vos interfaces réseau en réduisant la pression exercée sur les câbles
- Renforcez l'efficacité de votre système de refroidissement en recouvrant l'espace non utilisé du rack

Spécifications techniques

- Solution de gestion efficace des câbles occupant 2U d'espace de rack
- Combinaison de conduits encochés horizontaux et de grands anneaux verticaux ou horizontaux
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- S'installe sur un rack de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Organisateur monobloc pour la gestion des câbles à l'avant comme à l'arrière
- Organise et achemine le câble vers 24 clips verrouillables situés au dos
- Fabrication en acier de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Front and Rear Mount

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	20.3 in [51.6 cm]
Largeur du produit	6.0 in [15.2 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	3.5 lb [1.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	22.0 in [56.0 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Poids brut	4.6 lb [2.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Gestionnaire de câbles combiné 2U
	24 - Serre-câbles
	4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
	4 - Écrous cage UNF n° 10-32
	4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po
	4 - Écrous cage UNC n° 12-24

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis