

3-in-1 Multiport naar HDMI Adapter - 4K 60Hz USB-C, HDMI of Mini DisplayPort naar HDMI Converter voor Vergaderzaal - Digital AV Video Adapter voor aansluiten HDMI Monitor/Scherm

Productcode: CDPHMDMP2HD



Deze multiport naar HDMI adapter biedt meerdere hostopties, waarmee u uw USB-C™, HDMI® of Mini DisplayPort™ apparaat op een HDMI scherm kunt aansluiten. Deze digitale AV adapter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Met meer heldere kleuren en grote contrast is de adapter ideaal voor:

- maken van opvallende visuals voor fotografie, videografie en cinematografie
- geven van rijkere presentaties

Met drie populaire ingangen hoeft u met deze 4K HDMI AV adapter niet meer meerdere adapters te gebruiken. Omdat de adapter geschikt is voor de meest gebruikelijke apparaten, hebt u gegarandeerd geen verbindingproblemen meer waar u ook heen gaat. U kunt de adapter ook gewoon permanent op HDMI schermen in vergader- of conferentieruimtes aansluiten, waardoor de insteltijd wordt verminderd.


Deze 3-in-1 HDMI adapter is volledig compatibel met de HDMI 2.0b specificatie en ondersteunt resoluties tot 4K 60 Hz (3840 x 2160) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze videoconverter is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties waaronder HD 1080p en dus de ideale oplossing voor uw (thuis)kantoor.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast en kleuren alsmede meer helderheid dan standaard digital imaging.

De adapter biedt ook 2-kanaals audio ongeacht het hostapparaat waarop u bent aangesloten voor een gegarandeerd naadloze AV ervaring.

Voor eenvoudige bediening en installatie ondersteunt deze multi connector adapter plug & play installatie met elk besturingssysteem, waaronder macOS, Windows, Ubuntu, Chrome en Android.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met een 4K HDMI scherm, tv of projector
- Ideaal voor vergader- en conferentieruimtes of gedeelde werkplekken

Eigenschappen

- **3-IN-1 ADAPTER:** Deze multiport naar HDMI adapter heeft drie veel gebruikte hostpoorten waaronder USB C, HDMI of Mini DisplayPort voor de naadloze aansluiting van één laptop of tablet op een HDMI scherm, tv of projector in vergaderruimtes, kantoren of conferentieruimtes
- **4K RESOLUTIE & AUDIO-ONDERSTEUNING:** USB Type-C/HDMI/Mini DP naar HDMI videoconverter ondersteunt resoluties tot UHD 4 K 60 Hz (3840x2160) & 2-kanaals audio op HDMI 2.0b schermen | HDR10 biedt levensechte beelden met een hogere contrastverhouding | neerwaarts compatibel met 1080p
- **COMPATIBILITEIT:** Dankzij deze alles-in-1 HDMI adapter hebt u geen meerdere adapters meer nodig voor de universele aansluiting van hostapparaten; geschikt voor USB-C (of Thunderbolt 3), HDMI of mDP laptops of tablets waaronder MacBooks, Ultrabooks en Surface Pro apparaten | onafhankelijk van het besturingssysteem
- **MET USB-VOEDING:** Dankzij de eenvoudige plug & play installatie hebt u met deze multiport naar HDMI digitale AV adapter geen externe voedingsadapter meer nodig, omdat u de adapter via een beschikbare USB-poort kunt voeden met behulp van de meegeleverde micro-USB naar USB-A voedingskabel
- **FLEXIBELE CONFIGURATIE:** Uitgerust met een vrouwelijke HDMI connector die met kabels van verschillende lengte op het scherm in uw vergaderruimte kan worden aangesloten | 27 cm vaste hostkabel | ondersteunt HDMI screw-lock kabel om per ongeluk loskoppelen te voorkomen

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
	HDMI - 2.0
	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Industriestandaarden	HDMI 2.0b
Chipsetcode	Realtek RTD2172AU

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0
Ondersteunde resoluties	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode 1 - HDMI 1 - Mini DisplayPort
Connector B	1 - HDMI

Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
--------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	5% ~ 90% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	10.4 in [26.5 cm]
Lengte product	3.1 in [8.0 cm]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	3.7 oz [104.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Breedte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [191.7 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Beeldschermadapter
	1 - Micro USB-kabel voor voeding
	1 - Product Documentatie

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.