

Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

N° de produit: CDPVGDVHDB



Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur USB-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

Il est compatible avec votre ordinateur en DP alt mode. Le DP alt mode signifie que votre ordinateur peut transmettre un signal vidéo DisplayPort via le port USB-C.

Cet adaptateur de voyage est équipé d'un câble USB-C noir parfaitement adapté à votre Dell XPS™, votre MacBook ou tout autre appareil prenant en charge l'USB-C et le DP alt mode.

Au lieu de transporter 3 adaptateurs vidéo différents dans votre sacoche d'ordinateur, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port USB Type-C de votre ordinateur portable à la plupart des écrans de salle de cours ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.

L'adaptateur présente un dispositif de fixation intégré pour la gestion de câbles. Pendant vos déplacements, insérez simplement le câble sur le côté de l'adaptateur pour une organisation rapide, pratique et soignée de votre sac de voyage.

La sortie HDMI de cet adaptateur de voyage prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en délivrant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions inférieures, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution haute définition maximale de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une excellente qualité vidéo.

L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Intel® Thunderbolt™ 3 USB Type-C pouvant émettre un signal DisplayPort.

Remarques :

- macOS 10.12.6 ou ultérieur est requis pour que votre MacBook puisse prendre en charge ce produit
- Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emportez l'adaptateur avec vous lorsque vous voyagez et connectez-vous à la plupart des écrans
- Connectez votre Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook ou autre ordinateur portable/tablette BYOD (Apportez votre propre appareil) USB-C à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

- Adaptateur 3 en 1 - USB-C vers VGA, USB-C vers DVI et USB-C vers HDMI
- Portabilité maximale avec le gestionnaire de câbles intégré
- Qualité d'image remarquable prenant en charge UHD 4K
- Installation plug-and-play
- Conception compacte
- Conception légère
- Compatible avec les périphériques Thunderbolt 3 USB Type-C pouvant émettre un signal DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
ID du chipset	Cypress - CYPD2120-24LQXIT
	Cypress - CY7C65217
	Analogix - ANX9847FN-AA-R
	MegaChips - MCDP2850-BC

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 30Hz
Résolutions prises en charge	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sortie HDMI - Son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Spécifications
générales

L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - DVI-I (29 broches)
	1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Remarque	macOS 10.12.6 ou ultérieur est requis pour que votre MacBook puisse prendre en charge ce produit
	Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Plastique

Longueur de câble	3.5 in [90 mm]
Longueur du produit	4.3 in [11.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	2.4 oz [67.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.1 in [18.1 cm]
Largeur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.6 cm]
Poids brut	5.9 oz [166.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage USB-C
-----------------------	--------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis