

AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Productcode: CDPVGDVHDB



Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB-C computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw computer een DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen.

Deze adapter wordt geleverd met een geïntegreerde zwarte USB-C kabel en werkt prima met uw Dell XPS™, MacBook en elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt.

In plaats van drie aparte videoadapters in uw laptotas mee te nemen, biedt deze 3-in-1 adapter u alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de USB Type-C poort van uw laptop aansluiten op bijna elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

De adapter heeft een geïntegreerde kabelmanager. Plaats de kabel gewoon op aan de zijkant van de adapter waarmee u de adapter snel en veilig kunt opbergen tijdens het reizen, de adapter kunt u hiermee netjes in uw reistas bewaren.

De HDMI-uitgang van deze reisadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-siginaal.

De CDPVGDVHDB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

macOS 10.12.6 of later is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook.

- Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op vrijwel elke scherm
- Sluit uw BYOD Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook of andere met USB-C uitgeruste laptop of tablet aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk
- Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, om als tweede scherm te gebruiken

Eigenschappen

- 3-in-1-adapter - USB-C naar VGA, USB-C naar DVI en USB-C naar HDMI
- Maximale mobiliteit met geïntegreerde kabelmanager
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
- Plug & play installatie
- Compact
- Lichtgewicht
- Compatibel met USB Type-C Thunderbolt 3 apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-sigitaal.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief

AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipsetcode	Cypress - CYPD2120-24LQXIT
	Cypress - CY7C65217
	Analogix - ANX9847FN-AA-R
	MegaChips - MCDP2850-BC

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI-uitgang - 7.1 surround sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) DVI-I (29-polig) HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Notitie	macOS 10.12.6 of hoger is noodzakelijk om dit product te laten werken met uw MacBook Uw met USB-C uitgeruste laptop moet video (DP alt mode) ondersteunen om deze adapter te kunnen gebruiken. De adapter ondersteunt geen USB Power Delivery. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.5 in [90 mm]
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	2.4 in [60.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [18.0 mm]

Gewicht product	2.4 oz [67.0 g]
-----------------	-----------------

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.8 oz [165.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C reisadapter
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

