

Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

N° de produit: CFAST2SAT25



Vous pouvez désormais utiliser votre carte mémoire CFast™ comme un SSD SATA 2,5 pouces standard. Cet adaptateur unique vous permet de consulter et de récupérer des données d'une carte CFast par SATA à des vitesses de transfert supérieures.

Cet adaptateur CFast vers SATA crée une conversion permanente idéale pour des solutions compactes ou intégrées. Le cadre du lecteur et le connecteur de l'adaptateur reproduisent fidèlement ceux d'un disque dur SATA 2,5 pouces.

Le boîtier standard de 2,5 pouces permet d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable ou un autre support de fixation standard. Une fois la carte CFast installée dans cet adaptateur, vous pouvez l'utiliser exactement comme un disque SATA 2,5 pouces dans votre ordinateur portable, votre station d'accueil, votre boîtier ou votre PC.

Transférez des données de votre carte CFast vers votre PC par SATA, en profitant de vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s. Vous pourrez télécharger des données de vos appareils photo et caméscopes DSLR, ou encore transférer des fichiers de conception graphique, des vidéos et d'autres fichiers de votre carte CFast.

Plus la vitesse de transfert augmente, moins vous perdez de temps. La vitesse réelle dépendra de la rapidité du support CFast.

Protégé par un boîtier durable, l'adaptateur CFAST2SAT25 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Obtenez et récupérez rapidement des données d'une carte CFAST par SATA
- Déchargez des données d'appareils photo et de caméscopes numériques haut de gamme, ou transférez des fichiers de conception graphique et des vidéos

Spécifications techniques

- Transformez votre carte CFast en SSD SATA 2,5 pouces
- Prend en charge la norme SATA III avec des vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s
- Connecteur combiné SATA et alimentation (7 + 15 broches) comme pour un disque dur SATA 2,5 pouces
- Boîtier standard de 2,5 pouces permettant d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable
- Indépendant du système d'exploitation, sans pilote ni logiciel à installer
- Boîtier protecteur durable

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Taille du disque	CFast (I/II Card)
Disques compatibles	CFAST 2.0, 1.0
Hauteurs de lecteur prises en charge	3.3mm 5mm

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non



Cycle d'insertion	10 000
Type de carte mémoire	CFast (I/II Card)
MTBF	50,000

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	3.9 in [99 mm]
Largeur du produit	2.7 in [69 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.9 mm]
Poids du produit	1.9 oz [54 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]



Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	3.5 oz [100 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur carte CFast vers SATA
	Kit de vis de montage
	Guide d'installation rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

