

USB 3.0 Kartenleser für CFast 2.0 Karten - USB-C

Produkt-ID: CFASTRWU3C



Der CFast-Kartenleser/-schreiber ermöglicht schnelles Herunterladen, Anzeigen und Sichern von auf Ihren CFast™-Speicherkarten gespeicherten Fotos und Videos auf Ihr Gerät mit USB-C-Anschluss. Übertragen oder sichern Sie Dateien von jedem Ort aus - egal, ob Sie gerade unterwegs oder zurück im Studio sind.

Profitieren Sie von der schnellen Leistung von USB 3.0 (5 Gbit/s), wenn Sie hochauflösende Fotos und Videos in Full HD von Ihrer DSLR-Kamera oder Ihrem Camcorder auf Ihren Laptop mit USB-C-Anschluss, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-PC herunterladen. Sparen Sie wertvolle Zeit und steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows, wenn Sie auf Dateien zugreifen, sie übertragen und auf einem Computer sichern.

Verwenden Sie den Kartenleser/-schreiber überall dort, wo Sie gerade sind, um schnell auf Ihre Fotos und Videos zuzugreifen. Durch sein kompaktes, leichtes Design und die integrierten USB-C-Kabel ist der Kartenleser angenehm klein und eignet sich sowohl als tragbares Gerät als auch für den Gebrauch mit einem fest installierten Computer. Er lässt sich leicht in einem Koffer verstauen und kann so problemlos vom Studio nach draußen transportiert werden. Die Stromversorgung erfolgt über USB, sodass keine externe Stromquelle erforderlich ist.

Der Kartenleser/-schreiber verfügt über eine langlebige, solide Konstruktion, die den Strapazen jeder Reise standhält. Das eingebaute Kabel bedeutet ein Teil weniger, das Sie mit sich herumtragen müssen.

Der Kartenleser/-schreiber ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über eine Plug and Play-Funktion für CFast 2.0-Speicherkarten, womit Sie tägliche Zeit sparen und effizienter arbeiten. Dadurch eignet er sich insbesondere für Fotografen und Video-Produzenten. Um Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, können Sie mithilfe mehrerer Adapterkabel parallel auf viele CFast 2.0- oder 1.0-Karten zugreifen.

Einfache Einrichtung Für den CFast-Kartenleser/-schreiber sind keine zusätzlichen Treiber oder zusätzliche Software erforderlich. Er ist mit den meisten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich

Windows®, MacOS und Linux®.

Der CFASTRWU3C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Herunterladen und Sichern von hochauflösenden Fotos und Videos in Full HD von Ihrer DSLR-Kamera oder Ihrem Camcorder auf Ihren Laptop mit USB-C-Anschluss, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-PC.
- Ideal für Kreativprofis, einschließlich Fotografen und Video-Produzenten, zur Übertragung oder Sicherung von Dateien von jedem Ort aus

Merkmale

- Schnelles Herunterladen und Sichern von Fotos und Videos von Ihren CFast 2.0-Karten auf Ihr Gerät mit USB-C-Anschluss, mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Einfache Mobilität dank kompaktem, leichtem Design mit integriertem Kabel
- Der Kartenleser/-schreiber unterstützt CFast 2.0- und 1.0-Speicherkarten.
- Hot-Swap und Plug and Play
- Keine zusätzliche Software oder zusätzliches Zubehör erforderlich
- Paralleler Zugriff auf mehrere CFast 2.0-Speicherkarten durch Verwendung mehrerer Adapterkabel
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0, 1.x

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	1

Laufwerktyp	CFast 2.0, 1.0
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Leistung

Max. Datenübertragungsr e	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	CFast 2.0 (6 Gbps)
Hot Swap-Funktion	Ja
Speichermedientyp	CFast 2.0 / 1.0
MTBF	1,159,305 hours

Steckverbinde r

Laufwerksteckverbinde r	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Hostanschlüsse	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS independent; No software or drivers required
----------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Spannung und Aktivität (durchgehend bei Verbindung, blinkend bei Aktivität)
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)



Feuchtigkeit 40%-50%relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	9.6 in [24.5 cm]
Produktbreite	2.3 in [58 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	1.2 oz [33.5 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	USB 3.0 Kartenleser/-schreiber
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

