

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

ID del Producto: CFASTRWU3C



Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, desde sus tarjetas de memoria CFast™ a sus dispositivos equipados con USB-C™, gracias a este lector / escritor de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus archivos donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de video a su computador portátil o de escritorio o tablet equipado con USB-Type C™. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de archivos en un computador.

Utilice el lector / escritor de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y videos rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable USB-C integrado, este lector de tarjetas tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con un computador en una ubicación fija. Se puede llevar cómodamente en una bolsa, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.

El lector / escritor de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / escritor de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0 simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.

Es fácil configurarlo. El lector / escritor de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows®, MacOS y Linux®.

El modelo CFASTRWU3C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución y vídeos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora de vídeo DSLR a su ordenador portátil o de sobremesa o tablet equipado con USB-C.
- Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y videógrafos, para descargar o hacer copias de seguridad de ficheros donde quiera que vaya

Características

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, desde sus tarjetas CFast 2.0 a sus dispositivos equipados con USB-C, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así como el cable integrado
- Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de memoria CFast 2.0 y 1.0
- Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
- No se requiere instalar software ni controladores
- Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente, mediante el uso de varios cables adaptadores
- Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	CFast 2.0, 1.0

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	CFast 2.0 (6 Gbps)
Soporta Hot Swap	Sí
Tipo de Memoria Multimedia	CFast 2.0 / 1.0
MTBF	1,159,305 hours

Conector(es)

Conectores de la Unidad	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Conectores del Host	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-----------------------	-----------------------------



Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humedad HR de 40% a 50%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [33.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

