

1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Productcode: CMBRUSH1U



Het CMBRUSH1U kabelpaneel met borstels wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 pennen voor het organiseren van kabels, zonder dat stof en vuil in het rack kunnen komen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Deze 1U borstel kabeldoorvoer is gemaakt van hoogwaardig staal met borstels van nylon met hoge dichtheid en zorgt voor een goed georganiseerde kabelinvoer en -scheiding. Het borstelpaneel bevordert ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes tussen de apparatuur af te sluiten.

Deze kabelmanager kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 rack schroevensets (10/32 en 12/24).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerk distributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

- Borstel van nylon met hoge dichtheid

- Neemt slechts 1U rackruimte in beslag
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rackschroeven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.0 in [1.2 mm]
Interne diepte	0.8 in [20.2 mm]
Lengte product	19.0 in [48.2 cm]
Breedte product	0.7 in [17.2 mm]
Hoogte product	1.7 in [43.7 mm]
Gewicht product	14.9 oz [421.2 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.3 in [48.9 cm]
Package Width	2.0 in [51.0 mm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]



Verzendgewicht (verpakt)	17.9 oz [506.4 g]
-----------------------------	-------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1U kabelorganisator
	10/32 paneelschroeven
	12/24 paneelschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

