

## サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 1.8m ダクト型ケーブルマネージャー

製品ID: CMVER40UF



1.8m縦型ケーブルダクト(91cmパネルx2)。サーバーラックのスペースを効率的に活用しながらケーブルを整理します。ラックに沿って縦方向に2本のケーブルダクトを設置し、マウント高さが異なる機器のケーブルをすっきりまとめます。

この0Uケーブルマネージャは、40U以上のラックで使用できる縦型設置オプションを提供します。パネルはマウントスペースが不要な0Uデザインになっており、設置に道具がいらないため必要に応じて簡単に位置を変えることができます。

この縦型ケーブルマネージャーは、中に通すケーブルを目隠しするカバーパネルがついたフィンガーダクト方式を使用しています。

すっきりとした配線は見栄えが良だけでなく、ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスもしやすくなります。

本製品は2本の91cmパネルから成り、すべての装置に対応できるよう必要に応じて柔軟に構成することができます。2本のパネルを上から下につなげて設置しラック全体の高さに渡って使用したり、ラックの前後左右に設置して複数の場所でケーブルを整理したりできます。

この2ピースケーブルオーガナイザーは、ラックの側面に沿ってケーブルを通し、異なる高さに設置された機器と機器との配線を整理します。ラック下部にマウントした機器から、ラック上部への機器への配線がすっきりとまとまり、ケーブルが垂れ下がったままになりません。

このダクト型ケーブルマネージャーは、大部分のラック装置についているラックマウント穴に取り付けることができるため、一般的なサーバーラックで幅広く使うことができます。ラックについている鍵穴型のマウントホールにツールレス方式で本製品を取り付け可能です。

水平マウントレール方式では、本製品をラック側面についている水平マウントレールに取り付けます。

これらの設置方式をサポートしていないラックでは、ラック側面、エンクロージャ、装置ラックユニットなどについている独自の取り付け穴を利用するなど、別の方法で取り付けすることができます。

パネルを使用した配線は、ケーブルにかかる負荷を軽減します。ケーブルの損傷や接続途絶のリスクを回避し、装置ポートへの負荷も軽減し高価なラックマウント機器への損傷を防ぎます。

すっきりとした配線は通気性を確保し、ラックに格納した装置の過熱による損傷を防ぎ、最適な動作温度の保持にもつながります。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し
- ・ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善
- ・ラックマウント機器へのアクセスを確保

## 製品の特長

- ・柔軟度の高いケーブル管理: 91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能
- ・簡単設置: パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要
- ・簡単設置&管理: フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ
- ・パッシブ冷却の促進: すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、適切な動作温度を保持
- ・ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

### ハードウェア

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 保証に関する方針  | 2 Years           |
| フレームタイプ   | スチール、プラスチック       |
| U高さ       | 40 U              |
| 向き        | 縦方向               |
| 取り付けオプション | フロントマウント(正面および背面) |

### 物理的特徴

|            |                  |
|------------|------------------|
| 色          | ブラック             |
| エンクロージャタイプ | スチール、プラスチック      |
| 製品縦        | 1.7 m [5.6 ft]   |
| 製品横        | 10.0 cm [3.9 in] |
| 製品高さ       | 7.3 cm [2.9 in]  |
| 製品重量       | 1.7 kg [3.8 lb]  |

### パッケージ情報

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| パッケージ数量        | 1                 |
| パッケージ縦         | 94.0 cm [37.0 in] |
| パッケージ横         | 20.2 cm [8.0 in]  |
| パッケージ高さ        | 14.8 cm [5.8 in]  |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 5.3 kg [11.7 lb]  |

---

箱に含まれているもの

|         |                   |
|---------|-------------------|
| パッケージ内容 | 2 – 縦型ケーブルオーガナイザー |
|         | 8 – M5ケージナット      |
|         | 8 – M5ケージネジ       |
|         | 4 – M4ナット         |
|         | 1 – 取扱説明書         |

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。