

Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales (Fingers)

ID del Producto: CMDUCT1UX



El panel de gestión de cables mediante conducto horizontal con cubierta y lengüetas (1U), modelo CMDUCT1UX, se puede montar en un rack de servidores estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes, a fin de organizar horizontalmente los cables. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este organizador de cables incluye una cubierta que facilita agregar o quitar rápidamente los mazos de cables. También incluye una serie de lengüetas a cada lado, así como agujeros pasacables en la parte posterior, a fin de poder situar los cables donde se necesiten y reducir a la vez la tensión de los cables.

Fabricado en acero de alta calidad, este administrador de cables es un solución duradera para salas de servidores o armarios para cables. De fácil instalación, este organizador horizontal de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el rack (M5 y M6).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se puede utilizar con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Características

- Canaleta con lengüetas y agujeros pasacables traseros para facilitar el trayecto de los cables
- Cubierta superior extraíble
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño de rack 1U
- Sólida estructura de acero
- Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
- Tornillos del rack incluidos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Orientación	Horizontal
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	2.4 in [61.2 mm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Altura del Producto	1.9 in [47.0 mm]
Peso del Producto	25.2 oz [714.6 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.6 in [57.3 cm]
Ancho de la Caja	3.4 in [87.0 mm]



Altura de la Caja 2.5 in [63.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 30.4 oz [860.5 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Canaleta horizontal para cables

Tornillos M5x15

Tuercas Jaula M5

Tornillos M6x15

Tuercas Jaula M6

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

