

Panneau de Gestion de Câbles pour Rack 1U à Goulotte Horizontale avec Couvercle - Goulotte de Câbles pour Rack de Serveur - Organisateur / Gestionnaire de Câbles pour Rack

N° de produit: CMDUCT1UX



Le panneau de gestion de câbles type gaine à doigts CMDUCT1UX 1U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour faciliter l'organisation horizontale des câbles dans une gaine de câble couverte. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce gestionnaire de câbles comporte une plaque supérieure, qui permet de facilement ajouter ou retirer les faisceaux de câbles. La gaine présente également une série de doigts de chaque côté ainsi que des orifices situés au dos par lesquels vous pouvez acheminer vos câbles pour les placer à l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

En acier de qualité supérieure, le gestionnaire de câbles constitue une solution durable pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage. Complet, ce gestionnaire horizontal de câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (M5 et M6).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires

de câblage et des systèmes de distribution réseau

Spécifications techniques

- **GESTION AVANCÉE DES CÂBLES** : Le conduit de câbles couvert offre une série de doigts de chaque côté, ainsi que des trous de passage à l'arrière pour vous aider à acheminer vos câbles là où vous en avez besoin
- **PARFAIT POUR LES CÂBLES ENROULÉS** : L'organisateur de câbles est doté d'un couvercle supérieur amovible qui permet d'ajouter ou de retirer rapidement les câbles en faisceau
- **FABRICATION ROBUSTE** : Fabriqué en acier de haute qualité, le gestionnaire de câbles pour rack 1U à goulotte horizontale est une solution durable pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, ce système de gestion des câbles pour rack de serveur est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Hauteur U | 1U |
| Normes de l'industrie | EIA RS310-D |
| Orientation | Horizontal |
| Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 19.0 in [48.3 cm] |
| Largeur du produit | 2.8 in [7.2 cm] |
| Hauteur du produit | 1.7 in [4.4 cm] |
| Poids du produit | 1.6 lb [0.7 kg] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 6.7 in [16.9 cm] |
| Package Width | 21.8 in [55.4 cm] |
| Package Height | 4.5 in [11.5 cm] |
| Poids brut | 2.5 lb [1.1 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Gaine de câble horizontale |
| | 2 - Vis M6x15 |
| | 4 - Écrous cage M6 |
| | 4 - Vis M6 x 12 mm |
| | 4 - Rondelles en plastique M6 |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis