Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 10 - Acciaio - Regolabili

ID prodotto: CONNLOCKPK10

Fissando i cavi e gli adattatori nelle sale riunioni, presso le postazioni di lavoro e altre aree, si possono evitare costosi furti o perdite accidentali. Questi cavi di raccordo sicurezza in acciaio offrono una misura di sicurezza fisica, consentendo di attaccare cavi e adattatori gli uni con gli altri.

La confezione da 10 raccordi per cavi universali consente in modo semplice ed economico di ridurre al minimo la necessità di sostituire costantemente i cavi nelle sale d'attesa, nelle aree pubbliche e nelle aree di lavoro e di riunione. Oltre a proteggere i cavi e gli adattatori, consentono anche di mantenere i cavi ben organizzati, assicurando sempre l'adattatore o il cavo giusto nella posizione giusta.

I raccordi per cavi e adattatori sono costituiti da un cavo in acciaio resistente rivestito in PVC, che assicura un efficace deterrente contro i furti.

Il cavo di sicurezza in acciaio flessibile può essere avvolto con facilità intorno a cavi o adattatori e fissato in posizione con le boccole in alluminio, utilizzando una pinza a crimpare standard (non inclusa). Per un uso versatile, è possibile tagliare i raccordi per cavi da 300 mm alla lunghezza, utilizzando una fornice tagliafili (non inclusa). Il raccordo in acciaio non pone limiti in termini di requisiti di spazio e non limita l'utilizzo del cavo o dell'adattatore.

Come opzione, è possibile coprire le boccole in alluminio con la guaina termoretraibile nera (inclusa).

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applicazioni

• Fissaggio di cavi e adattatori in sale riunioni, postazioni di lavoro, sale d'attesa e aree pubbliche

• Adattatori e cavi sempre collegati alle apparecchiature giusti in sale riunioni, aule o sale conferenze

Caratteristiche

• Fissaggio di cavi e adattatori come deterrente contro i furti grazie a questi raccordi per cavi in acciaio

• Installazione facile e veloce mediante una pinza a crimpare (non inclusa)

• Un'elegante guaina termoretraibile nera copre le boccole in alluminio (opzionale)

• Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA

• Da tagliare alla lunghezza desiderata mediante una forbice tagliafili (non inclusa) per un uso flessibile

Caratteristiche fisiche		
	Norme di garanzia	5 Years
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	11.8 in [300.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
	Altezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
	Peso prodotto	1.0 oz [29.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	10
	Lunghezza Confezione	7.7 in [19.6 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.6 in [1.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.0 g]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	10 - Raccordi per cavi in acciaio
		20 - Ghiere in alluminio
		20 - Guaina termoretraibile

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.