

## Panel Canaleta 1U de Gestión de Cables para Rack de Conductos Horizontales con Tapa - Conducto de Cables para Rack de Servidores - Organizador/Administrador de Cables para Rack

ID del Producto: CMDUCT1UX



El panel de gestión de cables CMDUCT1UX 1U se monta en un rack estándar de 19" de 2 o 4 postes para ayudarle a organizar el cableado horizontal, a través de un conducto de cables cubierto.

El organizador de cables cuenta con una cubierta superior extraíble que facilita la adición o retirada de los cables agrupados con rapidez. El conducto también ofrece una serie de dedos a cada lado, así como orificios de paso en la parte posterior para ayudarle a dirigir sus cables hacia donde los necesita, y reducir la tensión de los cables en el proceso.

Fabricado en acero de alta calidad, el organizador de cables es una solución duradera para su sala de servidores o gabinete de cableado. Para facilitar la instalación, este organizador de cables horizontal viene con un juego de tornillos M6.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Se puede utilizar con gabinetes y racks de servidores, armarios para alambres estructurados y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

## Características

- **ADMINISTRACIÓN AVANZADA DEL CABLEADO:** El conducto de cables cubierto ofrece una serie de dedos a ambos lados, así como orificios de paso en la parte posterior para ayudarle a dirigir sus cables hacia donde los necesite
- **PERFECTO PARA LOS MAZOS DE CABLES:** El organizador de cables cuenta con una tapa superior extraíble que facilita la adición o extracción de los cables agrupados rápidamente
- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** Fabricado en acero de alta calidad, el organizador horizontal 1U de cables para rack es una solución duradera para su sala de servidores o gabinete de cableado
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** La elección de los profesionales de TI desde hace más de 30 años, respaldado por 2 años incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Política de Garantía    | 2 Years                               |
| Altura U                | 1U                                    |
| Estándares Industriales | EIA RS310-D                           |
| Orientación             | Horizontal                            |
| Opciones de Montaje     | Montaje Frontal (Delantero Solamente) |

---

### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Acero             |
| Longitud del Producto | 19.0 in [48.3 cm] |
| Ancho del Producto    | 2.8 in [7.2 cm]   |
| Altura del Producto   | 1.7 in [4.4 cm]   |
| Peso del Producto     | 1.6 lb [0.7 kg]   |

---

### Información de la Caja

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1                 |
| Longitud de la Caja  | 6.7 in [16.9 cm]  |
| Ancho de la Caja     | 21.8 in [55.4 cm] |

Altura de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]

---

Contenido de la Caja

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Canaleta horizontal para cables |
|                     | 2 - Tornillos M6x15                 |
|                     | 4 - Tuercas Jaula M6                |
|                     | 4 - Tornillos M6x12mm               |
|                     | 4 - Arandelas Plásticas M6          |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.