

1U horisontell kanalpanel för kabelhantering med fingrar och lock för hylla

Produkt ID: CMDUCT1UX



CMDUCT1UX 1U kanalpanelen för kabelhantering med fingrar monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att organisera horisontellt kablage genom en täckt kabelkanal. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelhanteraren har ett löstagbart lock som gör det enkelt att lägga till eller ta bort buntade kablar snabbt. Kanalen har även fingrar på båda sidorna samt genomföringshål på baksidan som låter dig dra kablarna som du vill ha dem och samtidigt reducera belastningen på kablarna.

Kabelhanteraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och är en pålitlig lösning för serverrummet eller kabelrummet. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (M5 och M6).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning

Funktioner

- **AVANCERAD KABELHANTERING:** Den täckta kabelkanalen har en serie fingrar på båda sidor, samt genomgående hål på baksidan för att hjälpa dig att leda kablarna dit du behöver dem
- **PERFEKT FÖR BUNTADE KABLAR:** Kabelhanteraren har ett löstagbart lock som gör det enkelt att lägga till eller ta bort buntade kablar snabbt
- **ROBUST KONSTRUKTION:** 1U horisontell kanalpanel för kabelhantering med fingrar för hylla är tillverkad i stål av högsta kvalitet och är en pålitlig lösning för serverrummet eller kabelrummet.
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här kabelhanteringssystemet för serverhyllor är designat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Industristandarder	EIA RS310-D
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.2 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	1.6 lb [0.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Paketets höjd	4.5 in [11.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Horisontell kabelkanal
	2 - M6x15 skruvar
	4 - M6 korgmuttrar
	4 - M6x12 mm skruvar
	4 - M6-plastbrickor

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.