

2 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung

Produkt-ID: CMDUCT2U



Die 2U Fingerkanal-Kabelführungsblende CMDUCT2U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel durch einen verdeckten Kabelkanal führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die 2U-Kabelführung dient als entfernbare obere Abdeckung, so dass gebündelte Kabel schnell und einfach hinzugefügt oder entfernt werden können. Der Kanal hat an jeder Seite eine Reihe von Fingern und Durchlässe an der Rückseite, damit Sie Kabel dort entlang führen können, wo Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten können.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und Kunststoff und ist damit eine strapazierfähige Lösung für Ihren Serverraum oder Kabelschrank. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (M5 und M6) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

Merkmale

- Fingerkanal mit rückwärtigen Durchlässen zum Führen von Kabeln
- Entfernbare obere Abdeckung
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- 2U-Rack-Design
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	2U
Industrienormen	EIA RS310-D
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	19.0 in [48.2 cm]
Produktbreite	3.1 in [79.0 mm]
Produkthöhe	3.5 in [88.1 mm]
Produktgewicht	34.3 oz [972.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	21.3 in [54.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	3.9 in [100.0 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Horizontaler Kabelkanal
	M5x15-Schrauben
	M5-Käfigmuttern
	M6x15-Schrauben
	M6-Käfigmuttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

