

Goulotte Horizontale de Gestion de Câbles pour Rack Serveur 2U avec Couvercle - Panneau de Chemin de Câbles pour Rack Réseau 19" - Goulotte à Fentes pour Câbles

N° de produit: CMDUCT2U



Le panneau de gestion de câbles type gaine à doigts CMDUCT2U 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour faciliter l'organisation horizontale des câbles dans une gaine de câble couverte. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce gestionnaire de câbles 2U comporte une plaque supérieure, qui permet de facilement ajouter ou retirer les faisceaux de câbles. La gaine présente également une série de doigts de chaque côté ainsi que des orifices situés au dos par lesquels vous pouvez acheminer vos câbles pour les placer à l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

En plastique et acier de qualité supérieure, le gestionnaire de câbles constitue une solution durable pour votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage. Complet, ce gestionnaire horizontal de câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (M5 et M6).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau

Spécifications techniques

- **L'AVANTAGE DE STARTECH.COM** : StarTech.com offre une garantie de 2 ans et une assistance technique gratuite à vie sur ce conduit de câbles pour montage en rack et est le choix des professionnels de l'informatique depuis 1985
- **FONCTIONNALITÉ EXTRÊME** : ce système de gestion des câbles pour rack de serveur 2U se monte sur un rack 19" standard à 2 ou 4 montants pour vous aider à organiser et à maintenir vos câbles de réseau dans votre centre de données
- **RÉDUCTION DE LA TENSION DES CÂBLES** : la goulotte horizontale vous permet de faire passer vos câbles là où vous le souhaitez grâce à une série de doigts fendus de chaque côté de la goulotte et de trous de passage à l'arrière
- **CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'INDUSTRIE** : Conformément à la loi fédérale américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce gestionnaire de câble pour rack 19" permet d'effectuer des achats dans le cadre du programme gouvernemental GSA Schedule
- **CONSTRUIT POUR DURER** : Fabriqué en acier et en plastique de haute qualité, l'organisateur/gestionnaire de câbles pour rack de réseau présente une conception solide pour une durabilité ultime, protégeant vos câbles d'ordinateur et d'Ethernet
- S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
- Inclut des vis pour rack

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Orientation	Horizontal
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	19.0 in [48.2 cm]

Largeur du produit	3.1 in [7.9 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	2.1 lb [1.0 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	21.3 in [54.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Gaine de câble horizontale
	4 - Vis M5x15
	4 - Écrous cage M5
	4 - Vis M6x15
	4 - Écrous cage M6

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

