

コンポーネント - HDMI コンバータ アナログ/デジタルオーディオ入力対応

製品ID: CPNTA2HDMI



オーディオ対応コンポーネント - HDMI®ビデオコンバータ。アナログのコンポーネントビデオ (YPbPrおよびYCbCr)と付随するオーディオ(デジタルまたはアナログ)をひとつのHDMI出力にまとめます。

このコンポーネント-HDMIコンバータは1080pのHDビデオ解像度と5.1チャンネルオーディオに対応しています。出力デバイスをHDMI互換用にアップグレードする必要がなく、HDMI品質と利便性を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ YPbPr/YCbCrソースをHDMI® ディスプレイに接続。HDTV (LCD/PLASMA/DLP)に最適
- ・ 標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続

製品の特長

- ・ 最大解像度1080pに対応
- ・ HDCP 1.1およびDVI 1.0対応
- ・ デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応
- ・ 標準およびHDビデオ出力に対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	コンポーネント端子 同軸デジタルオーディオ 3.5mmステレオミニ
AV出力	HDMI
オーディオ	あり
業界標準	標準HDMI®、 HDCP 1.1、 DVI 1.0
チップセットID	MSTAR MST35H1-LF

性能

最大デジタル解像度	1080p @ 60Hz
-----------	--------------

コネクタ

コネクタA	1 - コンポーネント端子 (3 x RCA) 1 - 3.5mmステレオミニ (3極) 1 - 同軸デジタルオーディオ (RCA)
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 - 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	2.6 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	13

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	11 cm [4.3 in]
製品横	8 cm [3.1 in]

製品高さ	3 cm [1.2 in]
製品重量	350 g [12.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.0 cm [8.3 in]
パッケージ横	11.6 cm [4.6 in]
パッケージ高さ	6.4 cm [2.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - RCA オーディオ- HDMIコンバータ
	1 - コンポーネントケーブル 91cm
	1 - ユニバーサルACアダプタ 北米/イギリス/欧州/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。