


5er-Pack 1HE Vertikale Kabelführungsbügel/D-Ring, Serverschrank Kabelmanagement,  
19 Zoll Netzwerkschrank/Rack Kabelführung

Produkt-ID: CMHOOK1UN5PK



Installieren Sie diesen Satz von fünf vertikalen 1HE-Kabelmanagementhaken intern/extern entlang der Pfosten eines standardmäßigen 19" 2/4-Pfosten-Serverracks, um Strom- und Netzwerkkabel zu organisieren.

Der Kabel D-Ring Organizer verfügt über eine 11 mm große Öffnung zum mühelosen Einführen gebündelter Kabel. Installieren Sie mehrere Kabelringe entlang der Rackpfosten, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Belastung der Anschlüsse zu minimieren.

Kombinieren Sie diesen Kabelmanager mit Zubehör (separat erhältlich) wie Klettbändern (HKLP100), Kunststoffbindern (CBMZT6BK) oder einer Kabelverwaltungsschiene (12S-CABLE-LACING-BAR).

Diese Kabelführung für Racks und Schränke besteht aus Stahl und ist mit jedem Rackpfosten kompatibel, der über einen 1HE Standard Rack-Raster verfügt. Die pulverbeschichtete Oberfläche sorgt für Langlebigkeit, und die glatte Oberfläche verhindert ein Hängenbleiben und erhält die Integrität der Kabel.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

- **KABELMANAGEMENT:** Installieren Sie diesen Satz von fünf vertikalen 1HE-Kabelbügeln in/an einem standardmäßigen 19" 2/4-Pfosten Server-Rack oder Schrank, um Netzwerk- und Stromkabel zu organisieren
- **OPTIMIERTE KABELFÜHRUNG:** Verhindern Sie scharfe Kabelknicke an den Steckerenden und reduzieren Sie die Belastung der Ports/Stecker, indem Sie die Kabel durch diese Haken führen; der Kabelmanagement-D-Ring aus Stahl misst 4,5 x 10 cm
- **PASSIVE KÜHLUNG:** Verbessern Sie die Kabelorganisation und sorgen Sie für bessere Luftzirkulation mit diesem D-Ring Kabelbügeln. Ergänzen Sie mit Klettbändern (HKLP100), Kabelbindern (CBMZT6BK) und einer Kabelverwaltungsschiene (12S-CABLE-LACING-BAR)
- **EINFACHE INSTALLATION:** Vertikale 1HE D-Ring-Kabelführungen mit 11 mm Spalte zum Einführen von gebündelten Kabeln; Installieren Sie mehrere D-Ring Kabelbügeln zwischen den Geräten entlang einer Rackschiene
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, dieser 5er-Pack von D-Ring Kabelbügeln für 2 Jahren unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen		2 Years
U-Höhe		1U
Industrienormen		EIA RS310-D
Orientierung		Vertical

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Montagematerial (z. B. Käfigmuttern und Schrauben) separat erhältlich
---------	---

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Interne Breite	15.2 in [386 mm]
Produktlänge	4.0 in [10.1 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]

Produkthöhe 1.8 in [4.5 cm]

Produktgewicht 2.6 oz [73.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge 5

Paketlänge 5.1 in [13.0 cm]

Paketbreite 7.0 in [17.8 cm]

Pakethöhe 2.7 in [6.9 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 1.0 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 5 - Haken für Kabelmanagement

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty 2 Jahre

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

