

Support pour unité centrale sous bureau robuste - Réglable

Product ID: CPUMNTUD



Optimisez votre espace de travail. Ce support d'unité centrale sous-bureau libère de l'espace au sol et sur le bureau, et vous permet d'accéder facilement à votre ordinateur.

Le support d'unité centrale sous-bureau fournit un moyen facile d'installer votre ordinateur sous n'importe quel bureau ou surface plane. Il aide à garder un espace de travail soigné et organisé, en installant votre unité centrale loin du bureau et du sol, et donc de la poussière et de la saleté. Le support d'unité centrale sous-bureau est idéal pour installer votre unité centrale sous un poste de travail ou bureau debout. L'unité centrale se déplace alors vers le haut et le bas avec le bureau selon vos besoins.

Le support d'unité centrale à usage intensif possède un cadre réglable qui s'adapte à toute une variété de tours, allant de 12,3 cm à 25,3 cm de largeur et de 35,7 cm à 55,7 cm de hauteur.

Pivotant à 360 degrés, le support d'unité centrale sous-bureau permet d'accéder facilement à votre ordinateur, à l'avant et à l'arrière, en veillant à ce que les ports et les câbles soient aisément accessibles. Le support d'unité centrale sous-bureau dispose d'une glissière de 48,5 cm et d'un mécanisme coulissant qui vous permet de facilement déplacer l'unité centrale latéralement pour une meilleure accessibilité.

Le support d'ordinateur robuste peut solidement supporter votre PC, jusqu'à 30 kg. Le modèle CPUMNTUD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installez votre ordinateur sous votre bureau ou table pour économiser de l'espace

- Idéal pour installer votre unité centrale sous un poste de travail ou bureau debout

Features

- Économisez de l'espace en installant votre PC en hauteur sous votre bureau
- Convient à la plupart des tours d'ordinateur, grâce à son cadre réglable (12,3 cm à 25,3 cm de largeur et 35,7 cm à 55,7 cm de hauteur)
- Le support d'unité centrale robuste peut solidement supporter jusqu'à 30 kg
- Rotation complète à 360 degrés pour un accès facile aux ports et câbles
- Installation simple car tout le matériel nécessaire est fourni

Matériel	Warranty	5 Years
	Options de fixation	Under Desk
Performance	Spécifications générales	Cadre réglable : 12,3 cm à 25,3 cm de largeur et 35,7 cm à 55,7 cm de hauteur
	Capacité de poids	66.3 lb [30 kg]
	Rotatif/pivotant	360°
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Type de boîtier	Steel and Plastic
	Longueur du produit	8.4 in [2.1 cm]
	Largeur du produit	10.0 in [2.5 cm]
	Hauteur du produit	26.2 in [6.6 cm]
	Poids du produit	11.0 lb [5.0 kg]
Informations d'emballage	Package Length	10.2 in [2.6 cm]
	Package Width	9.6 in [2.4 cm]
	Package Height	21.5 in [5.5 cm]
	Poids brut	12.0 lb [5.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Support d'unité centrale
	Inclus dans le paquet	Plaque de fixation
	Inclus dans le paquet	Freins
	Inclus dans le paquet	Vis de montage
	Inclus dans le paquet	Feuille de mousse

Inclus dans le paquet	Manuel d'utilisation
Inclus dans le paquet	Vis de butée

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

