

CPU houder - onder bureau monteerbaar - verstelbaar

Product ID: CPUMNTUD



Maximaliseer uw werkplek. Deze onder het bureau te monteren desktop computer-houder maakt vloer- en bureau ruimte vrij en biedt u gemakkelijk toegang tot uw computer.

De onder het bureau te monteren CPU-houder is een eenvoudige manier om uw computer onder elk bureau of plat oppervlak te monteren. De houder houdt uw werk ruimte netjes en georganiseerd, door de computerkast van de desktop of vloer af te monteren, uit de buurt van stof en vuil. De onder het bureau te monteren pc-houder is ideaal voor de montage van uw CPU onder een staand of zit-sta-bureau, waarbij de CPU, indien nodig, samen met de desktop op en neer kunt bewegen.

De sterke CPU-houder heeft een verstelbaar frame dat vele verschillende pc-kasten ondersteunt, variërend in breedte van 12,3 cm tot 25,3 cm en in hoogte van 35,7 cm tot 55,7 cm.

Omdat de beugel volledig 360 roteerbaar is, biedt de onder een bureau te monteren pc-houder eenvoudige toegang tot uw computerkast, voor- en achterkant, waardoor poorten en kabels gemakkelijk bereikbaar zijn. De CPU-houder heeft een 48,5 cm lange rail met een soepel schuifmechanisme waardoor de CPU zijwaarts kan worden verplaatst voor nog betere toegankelijkheid.

De robuuste computerhouder beschermt uw pc-kast en heeft een maximaal gewichtsvermogen van 30 kg. De CPUMNTUD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

"

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer uw computer onder uw bureau of tafel om ruimte te besparen
- Ideaal voor de montage van uw CPU onder een zit-sta-bureau

Features

- Bespaar (vloer) ruimte door uw pc-kast onder uw bureau te monteren
- Geschikt voor de meeste desktop computers, met een verstelbaar frame (12,3 cm tot 25,3 cm breed en 35,7 cm tot 55,7 cm hoog)
- Robuuste CPU-houder heeft een draagvermogen van 30 kg
- Volledig 360 te roteren voor eenvoudige toegang tot poorten en kabels
- Eenvoudige installatie, alle bevestigingsmaterialen zijn meegeleverd

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hardware | Warranty | 5 Years |
| | Montage-opties | Under Desk |
| Prestaties | Algemene specificaties | Verstelbaar frame: 123 mm tot 253 mm breed en 357 mm tot 557 mm hoog |
| | Draagvermogen | 66.3 lb [30 kg] |
| | Zwenken / draaien | 360 |
| Fysieke eigenschappen | Kleur | Black |
| | Type behuizing | Steel and Plastic |
| | Lengte product | 8.4 in [2.1 cm] |
| | Breedte product | 10.0 in [2.5 cm] |
| | Hoogte product | 26.2 in [6.6 cm] |
| | Gewicht product | 11.0 lb [5.0 kg] |
| Verpakkingsinformatie | Package Length | 10.2 in [2.6 cm] |
| | Package Width | 9.6 in [2.4 cm] |
| | Package Height | 21.5 in [5.5 cm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 12.0 lb [5.4 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | CPU-houder |
| | Meegeleverd | montageplaat |
| | Meegeleverd | stoppers |
| | Meegeleverd | bevestigingsschroeven |
| | Meegeleverd | Schuimplaat |

Meegeleverd

Handleiding

Meegeleverd

Aanslagschroeven

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

