


Lot de 5 Crochets à Anneaux en D pour Gestion Verticale des Câbles 1U, Gestionnaire de Câbles pour Baies de Serveurs 19", Organisateurs de Câbles pour Racks de Réseaux, Anneaux de Guidage de Câbles

Nº de produit: CMHOOK1UN5PK



Installez cet ensemble de cinq crochets de gestion de câbles verticaux 1U à l'intérieur/extérieur le long des montants d'un rack serveur standard 19" à 2/4 montants, pour organiser les câbles d'alimentation et de réseau.

L'organisateur en forme de D pour câbles présente une ouverture de 0,4 pouces (11 mm) pour insérer facilement des câbles regroupés. Installez plusieurs anneaux de câble le long des montants du rack pour améliorer le flux d'air et réduire la contrainte sur les ports et les connecteurs.

Associez ce gestionnaire de câbles à des accessoires (vendus séparément) tels que des attaches auto-agrippantes (HKLP100), des attaches en plastique (CBMZT6BK) ou une barre de lacetage de câble (12S-CABLE-LACING-BAR).

Ce guide de câbles pour racks et armoires est fabriqué en acier et est compatible avec tout montant de rack qui présente un espacement standard de rack 1U. La finition thermolaquée garantit la durabilité, et la surface lisse empêche les accrocs et maintient l'intégrité des câbles.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

## Spécifications techniques

- **GESTION DES CÂBLES** : Installez ce jeu de cinq crochets verticaux de gestion des câbles 1U dans/sur un rack ou une armoire serveur standard 19" 2/4 montants pour organiser les câbles réseau et les câbles d'alimentation
- **ACHEMINEMENT OPTIMISÉ DES CÂBLES** : Évitez les courbures aux extrémités des connecteurs et réduisez les contraintes sur les ports/connecteurs en acheminant les câbles à travers ces crochets; L'anneau en D de gestion des câbles en acier mesure 4,5 x 10 cm
- **REFROIDISSEMENT PASSIF** : Améliorez l'organisation des câbles et favorisez la circulation de l'air grâce à cet organisateur; Accessoircisez-le avec des attaches auto-agrippantes (HKLP100), en plastique (CBMZT6BK), une barre de laçage (12S-CABLE-LACING-BAR)
- **INSTALLATION SIMPLIFIEE** : Les guides-câbles à anneau en D 1U sont dotés d'une grande ouverture de 11 mm pour insérer les câbles en faisceau; Installez plusieurs crochets à anneau en D entre les équipements, sur la longueur d'un montant de rack de serveur
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce pack de 5 gestionnaires de câbles pour rack de serveur 1U est soutenu 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

**Matériel**

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Orientation	Vertical

---

**Notes spéciales / Configuration**

Remarque	Le matériel d'installation (par exemple, les écrous et les vis de la cage) est vendu séparément
----------	---

---

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Largeur interne	15.2 in [386 mm]
Longueur du produit	4.0 in [10.1 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Poids du produit 2.6 oz [73.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 5

Longueur du Paquet 5.1 in [13.0 cm]

Largeur du Colis 7.0 in [17.8 cm]

Hauteur du Paquet 2.7 in [6.9 cm]

Poids brut 1.0 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 5 - Crochet de gestion des câbles

---

Informations de  
garantie

Warranty 2 ans

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

