


Ganci a D 1U per la gestione verticale dei cavi, Cable Manager per server/armadi rack 19", gancio per cavi di rete, anello guida per cavi, 5 Pezzi

ID prodotto: CMHOOK1UN5PK



Installate questo set da cinque ganci verticali 1U per la gestione dei cavi internamente/esternamente lungo i montanti di un server rack standard da 19" a 2 o 4 montanti, per organizzare i cavi di alimentazione e di rete.

L'organizzatore di cavi con anello a D è dotato di un'apertura di 11 mm per inserire senza problemi i cavi in fascio. Installate più anelli per cavi lungo i montanti del rack per migliorare il flusso d'aria e ridurre al minimo la tensione su porte e connettori.

Abbinate questo gestore di cavi ad accessori (venduti separatamente) come il rotolo di nastro a strappo (HKLP100), le fascette in plastica (CBMZT6BK) o la barra di fissaggio dei cavi (12S-CABLE-LACING-BAR).

Questa guida per cavi per rack e armadi è realizzata in acciaio ed è compatibile con qualsiasi montante per rack con spaziatura standard 1U. La verniciatura a polvere garantisce una lunga durata e la superficie liscia impedisce eventuali impigliamenti e mantiene l'integrità dei cavi.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- **GESTIONE DEI CAVI:** Installa questo set di cinque ganci verticali 1U per la gestione dei cavi in/su un rack o armadio server standard da 19" a 2 o 4 montanti per organizzare i cavi di rete e di alimentazione
- **INSTRADAMENTO OTTIMIZZATO DEI CAVI:** Evita le piegature brusche dei cavi alle estremità dei connettori e riduci lo stress di porte e connettori facendo passare i cavi attraverso questi ganci; l'anello a D in acciaio per la gestione dei cavi misura 4,5x10cm
- **RAFFREDDAMENTO PASSIVO:** questo cable manager per pannelli patch migliora l'organizzazione dei cavi e promuove il flusso d'aria; Accessoriabile con fascette a strappo (HKLP100), fascette in plastica (CBMZT6BK) e una barra passacavi (12S-CABLE-LACING-BAR)
- **INSTALLAZIONE FACILE:** le guide per cavi verticali con anello a D da 1U sono dotato di un'ampia apertura (11mm) nella parte anteriore per facilitare l'inserimento dei cavi in fascio; installa più ganci lungo la lunghezza del montante di un server rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa confezione da 5 passacavi per rack server 1U è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA RS310-D
Orientamento	Vertical

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	L'hardware per l'installazione (ad es. dadi e viti) è venduto separatamente
------	---

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Larghezza interna	15.2 in [386 mm]
Lunghezza prodotto	4.0 in [10.1 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [73.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	5
Lunghezza Confezione	5.1 in [13.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.0 in [17.8 cm]
Altezza del Pacco	2.7 in [6.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	5 - Ganci di gestione cavi
-----------------------------	----------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

