

1U Vertical Server Rack Cable Management D-Ring Hook - 1.8x3.9in (4.5x10cm)

Produkt ID: CMHOOK1UN



The CMHOOK1UN Vertical Cable Management D-ring lets you add a 1U metal cable hook to your server rack or cabinet to provide an organized channel for your cables.

Constructed of high-quality steel, the cable D-ring measures 1.8 x 3.9in (4.5 x 10cm) and offers a flexible opening for easy insertion of bundled cables. Providing strain relief for attached cables, multiple cable rings can be attached to your rack where you need them for a versatile cable management solution.

Please see our other cable management D-ring products for different size configurations:

1U Cable Management D-ring - 2.2 x 5.9in (5.7 x 15cm) - CMHOOK1UL

1U Cable Management D-ring - 2.2 x 3.9in (5.7 x 10cm) - CMHOOK1U

Backed by a StarTech.com 2-year warranty.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Use with server racks and cabinets, structured wiring closets and network distribution cabling to keep cables neat and tidy

Funktioner

- **KABELHANTERING:** Denna vertikala kabelhanteringskrok monteras på ditt rack med 2 eller 4 stolpar för att organisera nätverkskablar och skydda utrustningens portanslutningar. Lättmonterad kabelhanterare med D-ring för datacenter
- **SKYDDAR UTRUSTNINGEN:** EIA RS310-D-kabelhanteringslösning ger kabelavlastning och ökar utrustningens livslängd. D-ring för kabelhantering mäter 4,5 x 10 cm och är tillverkad av högkvalitativt stål. TAA-kompatibel
- **PASSIV KYLNING:** Denna högpresterande kabelhanterare i metall med D-ring håller ordning på dator- och Ethernet-sladdar, förbättrar luftflödet och minskar värmeskador på utrustningen
- **ENKEL INSTALLERING:** 1U-kabelhanterare för nätverksrack har en stor öppning på framsidan för enkel införing av buntade kablar, kombinera flera krokar på samma rack för skräddarsydda lösningar
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Denna kabelhanterare för 1U-serverrack är designad och tillverkad för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Industristandarder	EIA RS310-D
Inpassning	Vertical

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Inre bredd	1.5 in [3.9 cm]
Inre djup	3.6 in [9.3 cm]
Produktlängd	4.0 in [10.1 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]
Produktvikt	2.5 oz [70.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets bredd	3.0 in [7.7 cm]
Paketets höjd	1.9 in [4.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [86.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1.8x3.9in (4.5x10cm) Cable Management Hook
-----------------	--

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.