

## 1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel

Produkt-ID: CMPNL1UC



Geordnete Kabel erleichtern die Verwaltung Ihres Serverraums oder Rechenzentrums. Dank dieses einteiligen Führungssystems mit 1U-Bauweise können Sie alle Kabel leicht zugänglich und identifizierbar halten und somit für einen ordentlicheren und leichter zu verwaltenden Server-Arbeitsplatz sorgen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Installieren Sie lediglich das Kabelführungssystem in 1U freien Rack-Platz. Es erleichtert die Verwaltung der Kabel von der Vorderseite oder der Rückseite des Server-Racks dank praktisch platzierter Haken, die sowohl vertikal als auch horizontal verlaufende Kabel halten.

Das Führungssystem erleichtert die Verwaltung von Netzwerk-, Server- und KVM-Kabeln im Server-Rack durch Nutzung einer Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen D-Ring-Haken. Es ordnet und führt Kabel mithilfe von 12 feststellbaren Klemmen, sodass die Kabel sicher an Ort und Stelle gehalten werden.

Das Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und stabilen Haken und wurde für zuverlässige Langzeitleistung entwickelt.

Das Hinzufügen des Kabelführungssystems zwischen Ihre Geräten schließt auch Lücken im Rack und fördert so die ordnungsgemäße Luftzirkulation. Durch Entlastung der Zugkräfte, die auf das Kabel wirken, verlängert sich auch die Lebensdauer der Server- und Netzwerkgeräteschnittstellen.

Hinweis: Die Haken dieses Kabelführungssystems gehen über 19 Zoll hinaus. Daher sind bestimmte Racks mit eng platzierten oder eingesetzten Rack-Montageöffnungen möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel.

Das CMPNL1UC wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel geordnet, leicht zugänglich und identifizierbar zu halten
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
- Verbessern Sie die Effizienz Ihres Kühlsystems, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken

## Merkmale

- Eine effektive Kabelführungslösung, die 1U Rack-Platz benötigt
- Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen großen D-Ring-Haken
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Wird in ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Server-Rack montiert
- Einteiliges Führungssystem für Kabelführung an Vorderseite und Rückseite
- Ordnet und führt Kabel zu 12 feststellbaren Klemmen an der Rückseite
- Hochwertige Stahlkonstruktion

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	1U
Orientierung	Horizontal
Montageoptionen	Front and Rear Mount

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Produktlänge	20.1 in [51.0 cm]
Produktbreite	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	1.8 lb [0.8 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.4 in [56.8 cm]
Paketbreite	5.2 in [13.2 cm]
Pakethöhe	2.5 in [6.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1U-Kombi-Kabelführung
	4 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	4 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
	4 - 5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
	4 - #12-24 UNC-Käfigmuttern
	12 - Kabelklemmen
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.