

1U 19" horizontaal kabelmanagement paneel

Productcode: CMPNL1UC



Goed geordende kabels vergemakkelijken het beheer van uw serverruimte of datacentrum. Met deze uit één stuk bestaande kabelmanager met 1U design blijven al uw kabels toegankelijk en identificeerbaar, voor een nettere, meer schaalbare serveromgeving. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Voor de installatie van de kabelmanager hebt u slechts 1U rack ruimte nodig. Dit paneel vergemakkelijkt het kabelbeheer vanaf de voor- of achterkant van uw server rack, met handig geplaatste haken voor zowel verticaal als horizontaal lopende kabels.

De kabelmanager verbetert het beheer van uw netwerk-, server- en KVM-kabels in uw server rack door middel van een combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale D-ringhaken. Dit paneel ordent en geleidt kabels met 12 afsluitbare clips die de kabels veilig op hun plaats houden.

De kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van stevige haken voor jarenlange betrouwbare prestaties.

Bovendien worden door de bevestiging van deze kabelmanager open ruimtes tussen apparatuur in uw rack gesloten, waardoor de luchtstroom wordt verbeterd. Door vermindering van de kabelbelasting wordt de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces vergroot.

NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

De CMPNL1UC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor server racks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributie bekabeling zodat kabels netjes geordend, toegankelijk en identificeerbaar blijven
- Vergroot de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces dankzij de kabeltrekontlasting
- Zorg voor een efficiëntere koeling door ongebruikte rack ruimtes af te sluiten

Eigenschappen

- Een effectieve kabelbeheer oplossing die 1U rack ruimte in beslag neemt
- Combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale grote D-ringhaken
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Wordt gemonteerd in een standaard 19" server rack met 2 of 4 stijlen
- Uit één stuk bestaande kabelmanager voor kabelbeheer aan de voor- en achterkant
- Organiseert en geleidt kabels naar 12 afsluitbare clips aan de achterkant
- Hoogwaardige staalconstructie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Front and Rear Mount

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Lengte product	20.1 in [51.0 cm]
Breedte product	4.0 in [10.2 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	1.8 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.4 in [56.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	2.5 in [6.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - 1U combinatie kabelmanager
	4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	4 - #10-32 UNF plaatmoeren
	4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
	4 - # 12-24 UNC-kooimoeren
	12 - Kabelklemmen
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.