

## 1U 19" horisontell kabelhanteringspanel

Produkt ID: CMPNL1UC



Att hålla kablarna organiserade gör det enklare att hantera serverrummet eller datacentret. Denna organiserare i ett stycke med 1U-design hjälper dig hålla alla dina kablar åtkomliga och identifierbara, för en mer städad och mer skalbar serverarbetsyta. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Allt du behöver för att installera kabelorganiseraren är 1U ledigt utrymme i hyllan. Den gör det enklare att hantera kablar från serverhyllans framsida eller baksida, med behändigt placerade krokarna som håller både vertikala och horisontella kablar.

Organiseraren hjälper dig hantera nätverk-, server- och KVM-kablar i din serverhylla genom att kombinera horisontella fingerkanaler och horisontella eller vertikala D-krokarna. Den organiserar och leder kablar med hjälp av 12 låsbara klämmor för att hålla kablarna på plats.

Kabelorganiseraren har en stålkonstruktion av hög kvalitet och stabila krokarna och är byggd att ge tillförlitlig prestanda, år efter år.

Att lägga till kabelorganiseraren mellan din utrustning stänger dessutom öppna ytor i hyllan vilket förbättrar luftflödet. Genom att lätta på kabelbelastningen ökar den dessutom livslängden på din server- och nätverksutrustning.

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.

CMPNL1UC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna organiserade, tillgängliga och identifierbara
- Öka serverns och nätverksutrustningens livslängd genom att minska belastningen på kablarna
- Förbättra kylsystemets effektivitet genom att täcka för oanvänt utrymme

## Funktioner

- En effektiv lösning för kabelhantering som tar upp 1U i hyllan
- Kombination av horisontella fingerkanaler och vertikala eller horisontella stora D-krokar
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Monteras på en standard 19" serverhylla med 2 eller 4 stolpar
- En organiserare i ett stycke för kabelhantering på framsidan eller baksidan
- Organiserar och ger kabel till 12 låsbara klämmor på baksidan
- Stålkonstruktion av hög kvalitet

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Front and Rear Mount

---

### Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	20.1 in [51.0 cm]
Produktbredd	4.0 in [10.2 cm]
Produkthöjd	1.7 in [44.0 mm]
Produktvikt	28.9 oz [819.9 g]



---

Förpackning

Package Length	22.4 in [56.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	2.5 in [63.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.1 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1U kombinerad kabelhanterare
	5/8" #10-32 UNF-skrivar
	#10-32 UNF-korgmuttrar
	5/8" #12-24 UNF-skrivar
	#12-24 UNC-korgmuttrar
	Kabelklämmor
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

