

Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 20 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos

Produkt-ID: CTK20PCEDRIVE



Dieser kabellose Schraubendreher ist das ideale Werkzeug, um elektronische Geräte bei der Reparatur zu demontieren und wieder zusammenzubauen. Dieses batteriebetriebene Set umfasst einen elektrischen Präzisionsschraubendreher (2x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten), 20 Mikrobits und einen Magnetisierer/Entmagnetisierer, alles gut untergebracht in einer robusten, weichen Tragetasche. Die enthaltenen Bits wurden speziell für die Kompatibilität mit den meisten gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt, unter anderem Apple iPhones, iPads, Macbooks, Samsung Galaxy, HP und Acer Chromebooks sowie Lenovo ThinkPads.

Der in diesem Kit enthaltene elektrische Premiumschraubendreher verfügt über mehrere Merkmale, die eine unkomplizierte Reparatur ermöglichen

- Ein integriertes LED-Arbeitslicht beleuchtet den Bereich, in dem der Schraubendreher eingesetzt wird. So können Sie unabhängig von der Beleuchtung in Ihrem Reparaturbereich Details ohne Schatten klar erkennen.
- Der batteriebetriebene Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb mit einem Drehmoment von 0,25-0,35 Nm sorgt dafür, dass Sie Schrauben mühelos anziehen und entfernen können, ohne Ihre Handgelenke zu belasten, wie bei Handschraubendrehern.
- Der im Lieferumfang enthaltene Magnetisierer/Entmagnetisierer gibt Ihnen die Möglichkeit, den Schraubendreher zu magnetisieren. So können Sie Schrauben einfach installieren und wieder entfernen, ohne sie zu verlieren. Außerdem kann der Kopf entmagnetisiert werden, um Geräte zu reparieren, die empfindlich auf Magnete reagieren.
- Schnell auswechselbare Batterien sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Dieses Kit verfügt über 20 Bits mit 4 mm, die speziell für eine umfassende Kompatibilität mit gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt wurden. Enthaltene Bits:

- Kreuzschlitz: PH000, PH00, PH0, PH1
- Schlitz (Flachkopf): SL1.0, SL1.5, SL2.0
- Torx: T5
- Torx-Sicherheit: T6, T8
- Sechskant: H2.5, H3.0
- Pentalob: P20.8, P51.2, P61.5
- Schraubenschlüssel: U3.0
- Tri-Wing: Y0.6, Y2.5
- Dreikant: 3.0
- Robertson: S0

Im Lieferumfang des elektrischen Schraubendrehers ist eine strapazierfähige, weiche Tragetasche enthalten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bauen Sie elektronische Komponenten während der Reparatur aus und wieder ein

Merkmale

- **PRÄZISIONS-AKKUSCHRAUBER:** Dieser tragbare elektrische Präzisionsschraubendreher ist das perfekte Werkzeug zum Zerlegen und Zusammenbauen von Elektrogeräten/Komponenten; der kabellose Aluminiumschrauber ist batteriebetrieben (2x AAA enthalten); LED-Licht, Tasten für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb
- **PRÄZISIONSBITS:** 20-teiliger Satz; Kreuzschlitz (PH000, PH00, PH0, PH1), Schlitz (SL1.0/ SL1.5, SL2.0), TORX (T5), TORX-Sicherheit (T6/T8), SECHSKANT (H2.5/H3.0), Pentalob (P2 0.8 / P5 1.2 / P6 1.5), Schraubenschlüssel (U3.0), Tri-Wing (Y0.6 / Y2.5), Dreikant (3.0), Robertson (S0)
- **FUNKTIONIERT MIT GÄNGIGEN GERÄTEN:** Die enthaltenen Bits wurden speziell für die Kompatibilität

mit gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt, u. a. für iPhone / iPad / Samsung Galaxy / Dell / HP / Acer / Lenovo ThinkPad / Macbook / Chromebook

- **PROBLEMLOSER BETRIEB:** Mini-Schraubendreher mit 0,35 Nm Drehmoment (max.) und 110 U/min (max.) verhindert Schäden an Schrauben; Schnell auswechselbare Batterien sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb und der Magnetisierer/Entmagnetisierer machen dieses Kit ideal für IT-Betriebe und Reparaturwerkstätten
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Der kompakte und kleine elektrische Präzisionsschraubendreher unterstützt standardmäßige Mikrobits mit 4 mm, was das Hinzufügen/Austauschen von Bits erleichtert; wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie angeboten, einschl. kostenlosem technischen Support aus Nordamerika in verschiedenen Sprachen rund um die Uhr an Werktagen

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine Spezifikationen

Stromversorgung: 2x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Geschwindigkeit: 110 U/min

Ausgangsdrehmoment: 0,25-0,35 N m.

Unterstützte Bitgröße: 4 mm

Enthaltene Bitgröße: H4 x 28 mm

Enthaltene Bits: Philips (Kreuzschlitz) PH000, PH00, PH0, PH1

Schlitz (Flachkopf) SL1.0, SL1.5, SL2.0

Torx T5

Torx-Sicherheit T6, T8

Sechskant H2.5, H3.0

Pentalob P20.8, P51.2, P61.5

Schraubenschlüssel U3.0

Tri-Wing Y0.6, Y2.5

Dreikant 3.0

Robertson S0

Physische Eigenschaften

Farbe

Silber

Materialien	Aluminium
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.8 in [22.4 cm]
Paketbreite	3.1 in [7.8 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.2 oz [262.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Präzisionsschraubendreher
	1 - 20-teiliges Bit-Set
	1 - Entmagnetisierer
	1 - Kurzanleitung
	2 - AAA-Batterie

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.